

2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Produkt-ID: SAT2MSAT25



Das 2,5-Zoll-SATA-auf-Mini-SATA-SSD-Adaptergehäuse SAT2MSAT25 verwandelt ein mSATA (Mini SATA)-Mini SSD in ein Standard-2,5-Zoll-SATA-SSD zur Verwendung an jedem Ort, wo ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk verwendet werden kann.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Der Konverter bietet alle standardmäßigen Montagepunkte, die eine normale 2,5-Zoll-Festplatte nutzt, und kann in externe Festplattengehäuse, Festplatten-Dockingstationen oder Desktop- oder Laptopcomputer installiert werden. Das Gehäuse bietet auch ein einzigartiges Design für problemlosen Daten-Passthrough ohne Konvertierungsengpässe, sodass das mSATA-Laufwerk so schnell arbeiten kann, wie das Hostsystem/die Hostschnittstelle dies zulässt.

Dieser Konverter besteht aus Aluminium und Kunststoff.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwandeln Sie ein ungenutztes mSATA-Laufwerk in ein reguläres 2,5-Zoll-SATA-Solid State-Laufwerk
- Daten von einem alten mSATA (Mini SATA)-Laufwerk abrufen/sichern
- Systemhersteller, die ein mSATA-Laufwerk in einem System mit zwei Laufwerken (SSD für OS und herkömmliches HDD zum Speichern) verwenden möchten
- IT-Techniker, die Zugriff auf ein mSATA-Laufwerk von einem standardmäßigen SATA-Computersystem benötigen
- IT-Profis, die Zugriff auf ein mSATA (Mini SATA)-Laufwerk von einer externen Quelle aus, z. B. einem SATA-Laufwerksgehäuse oder einer Dockingstation, benötigen

Merkmale

- Unterstützt mSATA (Mini SATA)-Solid State-Laufwerke voller Länge
- 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
- Vollständiges Passthrough-Design für SATA-Daten/Stromversorgung
- Strapazierfähige Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	SATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerktyp	mSATA (Mini SATA)
Laufwerkinstallation	Fest

Leistung

RAID	Nein
------	------

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - mSATA (52-polig, Mini SATA)-Steckplatz
------------------------	--

Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.

Strom

Eingangsspannung 5V DC / 12V DC

Ausgangsspannung 5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Lagertemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)

Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Silber

Gehäusety Aluminium und Kunststoff

Produktlänge 3.9 in [10 cm]

Produktbreite 2.8 in [7 cm]

Produktlänge 0.3 in [0.8 cm]

Produktgewicht 1.8 oz [52 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.3 in [16.1 cm]

Paketbreite 5.1 in [13.0 cm]

Pakethöhe 1.3 in [32 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 4.0 oz [112.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - mSATA-auf-2,5-Zoll-SATA-Konverter
	2 - Montageschrauben
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.