SATA – mSATA変換アダプタ 7ピン データポート搭載SATA – Mini SATAコンバータカード

製品ID: SAT32MSATM

SATA – mSATA変換アダプタ。mSATA
SSDを標準SATAポートに接続できるようにします。mSATAポートを搭載していないITXコンピュータシステムにmSATA
SSDを接続できるソリューションです。

mSATA
SSDを接続しSATA対応デスクトップコンピュータをアップグレードすると、より高速なドライブで起動時間が短くなり、通常の操作でも性能が向上します。

このアダプタはSATAポートに直接マウントするため、スペースが限られたシステムでもツールを使わずに簡単に取り付けることができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性

用途

.

主要オペレーティングシステムを高速SSDドライブにインストールし、同じシステム内にある大型の標準型HDDは大容量ファイルの保管に使用する

· 標準SATAポートしかついていないITXコンピュータシステムにmSATAドライブを追加

製品の特長

・SATAポートマウント

・1.8v/3.3v SSD サポート

・SATAリビジョン1.0/2.0/3.0（1.5/3.0/6.0 Gbps）をサポート

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	ドライブ数	1
	ドライブタイプ	mSATA（Mini SATA）
	ドライブ実装	固定式
性能		
	タイプおよび定格	SATA 3.0（6 Gbps）
	RAID	なし
コネクタ		
	ドライブコネクタ	1 – mSATA（Mini SATA）[52ピン、スロット]
	ホストコネクタ	1 – SATA（データ）[7ピン]
		1 – ペリフェラル電源（PWM）[4ピン]
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
環境条件		
	動作温度	5° C to 50° C（41° F to 122° F）
	保存温度	-25° C to 70° C（-13° F to 158° F）
	湿度	動作可能 20% – 80%
		動作不可 15% – 90%
物理的特徴		
	製品縦	76.0 mm [3.0 in]
	製品横	4.1 cm [1.6 in]
	製品高さ	0.7 cm [0.3 in]
	製品重量	14.0 g [0.5 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1

	パッケージ縦	12.5 cm [4.9 in]
	パッケージ横	22.5 cm [8.9 in]
	パッケージ高さ	10.0 mm [0.4 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	35.0 g [1.2 oz]

箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - SATA - mSATAアダプタ
		1 - SATA電源 - 4ピン ペリフェラル電源アダプタ
		1 - 取扱説明書

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。