

SATA – mSATA変換アダプタ 7ピン データポート搭載SATA – Mini SATAコンバータカード

製品ID: SAT32MSATM



SATA – mSATA変換アダプタ。mSATA SSDを標準SATAポートに接続できるようにします。mSATAポートを搭載していないITXコンピュータシステムにmSATA SSDを接続できるソリューションです。

mSATA SSDを接続しSATA対応デスクトップコンピュータをアップグレードすると、より高速なドライブで起動時間が短くなり、通常の操作でも性能が向上します。

このアダプタはSATAポートに直接マウントするため、スペースが限られたシステムでもツールを使わずに簡単に取り付けることができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

主要オペレーティングシステムを高速SSDドライブにインストールし、同じシステム内にある大型の標準型HDDは大容量ファイルの保管に使用する

・標準SATAポートしかついていないITXコンピュータシステムにmSATAドライブを追加

製品の特長

- ・ SATAポートマウント
- ・ SATAリビジョン1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)をサポート
- ・ 1.8v/3.3v SSD サポート

ハードウェア		
保証に関する方針		2 Years
ドライブ数		1
ドライブタイプ		mSATA (Mini SATA)
ドライブ実装		固定式
性能		
タイプおよび定格		SATA 3.0 (6 Gbps)
RAID		なし
コネクタ		
ドライブコネクタ		1 - mSATA (Mini SATA) [52ピン、スロット]
ホストコネクタ		1 - SATA (データ) [7ピン] 1 - ペリフェラル電源 (PWM) [4ピン]
ソフトウェア		
OS互換性		OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
環境条件		
動作温度		5° C to 50° C (41° F to 122° F)
保存温度		-25° C to 70° C (-13° F to 158° F)
湿度		動作可能 20% - 80% 動作不可 15% - 90%
物理的特徴		
製品縦		76.0 mm [3.0 in]
製品横		4.1 cm [1.6 in]
製品高さ		0.7 cm [0.3 in]
製品重量		14.0 g [0.5 oz]
パッケージ情報		
パッケージ数量		1

パッケージ縦	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ横	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ高さ	10.0 mm [0.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	35.0 g [1.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - SATA - mSATAアダプタ
	1 - SATA電源 - 4ピン パリフェラル電源アダプタ
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。