

## 3,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit Lüfter

Produkt-ID: SAT3510BU3



Mit dem externen schwarzen USB 3.0-Festplattengehäuse SAT3510BU3 können Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte über eine USB 3.0-Schnittstelle anschließen. Damit verfügen Sie über eine hochmoderne externe Speicherlösung, mit der Sie die Vorteile einer SuperSpeed USB-Schnittstelle genießen. Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 4 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Mit Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s erlaubt dieses externe HDD-Gehäuse blitzschnellen Zugriff auf Daten – 10 mal schneller als USB 2.0 und 60% schneller als SATA II und eSATA. Darüber hinaus ist die USB 3.0-Schnittstelle abwärts kompatibel mit USB Revision 2.0 und 1.1, sodass das Gehäuse auch mit älteren Systemen verwendet werden kann, die nicht den neuesten USB-Standards entsprechen (mit Geschwindigkeiten von 480 Mbit/s bzw. 12 Mbit/s).

Das kompakte und freistehende Festplattengehäuse beansprucht nur minimalen Platz auf Ihrem Schreibtisch und ist mit einem 80 mm großen Lüfter zur Kühlung der Festplatte ausgestattet.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt SAT3510BU3 alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Mit 2-jähriger Herstellergarantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Profitieren Sie von modernen Laptops oder Desktop-Computern mit USB 3.0-Tauglichkeit

- Rüsten Sie ein USB 2.0-Laufwerkgehäuse auf die schnellere USB 3.0-Speicherlösung auf
- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Zusätzlicher Speicher für beinahe jeden USB-fähigen Computer
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Rufen Sie Daten von einer alten SATA Festplatte ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

## Merkmale

- SuperSpeed USB 3.0-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.
- Die Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- Leichte und widerstandsfähige Aluminium-Seitenwände
- 80 mm Kühllüfter mit Ein/Aus-Schalter
- LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt 3.5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD)
- Unterstützt den Massenguttransport über USB-Massenspeichermedien gemäß Rev 1.3
- Kompakter, Desktop-ähnlicher Formfaktor
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Lüfter Ja

Gebälse 80 mm

Schnittstelle USB 3.0



Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Lüfterlagertyp	Hülsenlager
Chipset-ID	ASMedia - ASM1051

---

#### Leistung

Luftzirkulationsrate	22 CFM
Geräuschpegel	29 dBA
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Derzeit getestet mit Festplatten von bis zu 2 TB Größe
Lüfterdrehzahl	2500 RPM

---

#### Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	Konstant - Stromversorgung, blinkend - Aktivität
--------------	--

---

#### Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Ausgangsspannung	12V DC



Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	24

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusety	Aluminium und Kunststoff
Produktlänge	5.6 in [14.3 cm]
Produktbreite	2.1 in [52.1 mm]
Produkt	7.1 in [18 cm]
Produktgewicht	20.5 oz [580 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Package Length	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	3.4 in [86.2 mm]
Package Height	8.4 in [21.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0 SATA 3,5-Zoll-Festplattengehäuse Schaumstoffpolster
--------------------	--



90 cm USB 3.0-Kabel

Universales Netzteil

Netzteilstecker (NA/GB/EU)

Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

