

## 3,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit Lüfter

Produkt-ID: SAT3510BU3



Mit dem externen schwarzen USB 3.0-Festplattengehäuse SAT3510BU3 können Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte über eine USB 3.0-Schnittstelle anschließen. Damit verfügen Sie über eine hochmoderne externe Speicherlösung, mit der Sie die Vorteile einer SuperSpeed USB-Schnittstelle genießen. Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 4 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Mit Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s erlaubt dieses externe HDD-Gehäuse blitzschnellen Zugriff auf Daten – 10 mal schneller als USB 2.0 und 60% schneller als SATA II und eSATA. Darüber hinaus ist die USB 3.0-Schnittstelle abwärts kompatibel mit USB Revision 2.0 und 1.1, sodass das Gehäuse auch mit älteren Systemen verwendet werden kann, die nicht den neuesten USB-Standards entsprechen (mit Geschwindigkeiten von 480 Mbit/s bzw. 12 Mbit/s).

Das kompakte und freistehende Festplattengehäuse beansprucht nur minimalen Platz auf Ihrem Schreibtisch und ist mit einem 80 mm großen Lüfter zur Kühlung der Festplatte ausgestattet.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt SAT3510BU3 alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Mit 2-jähriger Herstellergarantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität















## Anwendungen

- Profitieren Sie von modernen Laptops oder Desktop-Computern mit USB 3.0-Tauglichkeit
- Rüsten Sie ein USB 2.0-Laufwerkgehäuse auf die schnellere USB 3.0-Speicherlösung auf
- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Zusätzlicher Speicher für beinahe jeden USB-fähigen Computer
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Rufen Sie Daten von einer alten SATA Festplatte ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

## Merkmale

- SuperSpeed USB 3.0-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.
- Die Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- Leichte und widerstandsfähige Aluminium-Seitenwände
- 80 mm Kühllüfter mit Ein/Aus-Schalter
- LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt 3.5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD)
- Unterstützt den Massenguttransport über USB-Massenspeichermedien gemäß Rev 1.3
- Kompakter, Desktop-ähnlicher Formfaktor
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware





Garantiebestimmungen 2 Years

Lüfter Ja

Gebläse 1 - 80 mm

Schnittstelle USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Anzahl von Laufwerken 1

Laufwerkgröße 3.5in

Laufwerktyp SATA

Laufwerkinstallation Fest

Lüfterlagertyp Hülsenlager

Chipset-ID ASMedia - ASM1051

Leistung

Luftzirkulationsrate 22 CFM

Geräuschpegel 29 dBA

Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s

UASP-Unterstützung Nein

RAID Nein

Max. Laufwerkkapazität Derzeit getestet mit Festplatten von bis zu 2 TB Größe

Lüfterdrehzahl 2500 RPM

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinde 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

r

Hostanschlüsse 1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompati OS independent; No software or drivers required

bilität

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Konstant - Stromversorgung, blinkend - Aktivität



Strom

Stromversorgung Mit Netzadapter

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Ausgangsspannung 12V DC

Ausgangsstrom 2A

Polarität der Mittelspitze Positiv

Steckertyp M

Stromverbrauch 24

Umgebungsbeding ungen

Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Lagertemperatur 0°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff

Produktlänge 5.6 in [14.3 cm]

Produktbreite 2.1 in [5.2 cm]

Produkthöhe 7.1 in [18 cm]

Produktgewicht 20.5 oz [580 g]

Verpackungsinform ationen

Paketmenge 1

Paketlänge 9.4 in [23.8 cm]

Paketbreite 3.4 in [86.2 mm]



	Pakethöhe	8.4 in [21.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - USB 3.0 SATA 3,5-Zoll-Festplattengehäuse
		1 - Schaumstoffpolster
		1 - 90 cm USB 3.0-Kabel
		1 - Universales Netzteil
		3 - Netzteilstecker (NA/GB/EU)
		1 - Anleitung

<sup>\*</sup> Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.