1HE Rackmount 4 Bay 3,5" SATA / SAS Festplattengehäuse für 6GB/s

Produkt-ID: SAT35401U

Mit dem einschublosen HDD-Gehäuse mit 4 Schächten für Rack-Montage SAT35401U können Sie bis zu vier 3,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatten in einen 1U Rack-/Schrank-Montageplatz montieren oder per Hot-Swap wechseln.

Um maximale Leistung und Vielseitigkeit zu gewährleisten, bietet das Gehäuse Unterstützung für SATA/SAS-HDD-Geschwindigkeiten bis zu 6,0 Gbit/s mit einer Mini SAS-Schnittstelle und ist vollständig kompatibel mit RAID-Controllers für erweiterte Speicheranwendungen.

Das robuste Stahlgehäuse für Rack-Montage mit 3 integrierten Lüftern ist eine ideale Lösung für jede Serverumgebung, in der Hot-Swap-fähiger Speicherplatz erforderlich ist.

Der SAT35401U wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Geeignet für Rack-Montage für einfache Integration in Serverraumumgebungen

• Ersetzen oder upgraden Sie alte IDE- oder SATA-Backplanes durch einen neuen SAS-/SATA-Backplane.

• Backup-Systeme, bei denen ein physisches Entfernen der gesicherten Daten vom System erforderlich ist.

• Tauschen oder entfernen Sie individuelle Laufwerke in einem Speicherarray ohne Ausfallzeiten oder mit minimalen Ausfallzeiten.

Merkmale

• Gehäuse für Rack-Montage

• Hot-Swap-fähig

• Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

• Kompatibel mit SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)

• Mini SAS-Schnittstellenverbindung

• 4 einschublose Laufwerkschächte

• Universeller externer Netzadapter

• Kompatibel mit RAID-Controller

• 3 Kühllüfter

• Mit Montagehalterungen

• 10.000 Einschubvorgänge

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Ja
Gebläse	3 - 40 mm
Anzahl von Laufwerken	4
Laufwerkgröße	3.5in
Laufwerktyp	SAS & SATA

	Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
	Hot Swap-Funktion	Ja
Steckverbinder		
	Laufwerksteckverbinder	4 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS)
	Hostanschlüsse	1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
	Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	3 - Stromversorgung/Aktivität (Laufwerk 3)
		4 - Stromversorgung/Aktivität (Laufwerk 4)
		2 - Stromversorgung/Aktivität (Laufwerk 2)
		1 - Stromversorgung/Aktivität (Laufwerk 1)
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	2.5A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	6.5A
	Steckertyp	M

	Stromverbrauch	78
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium
	Produktlänge	17.3 in [44 cm]
	Produktbreite	11.9 in [30.2 cm]
	Produkthöhe	1.8 in [4.4 cm]
	Produktgewicht	9.2 lb [4.2 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	20.9 in [53 cm]
	Paketbreite	15.4 in [39 cm]
	Pakethöhe	5.5 in [14 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	13.8 lb [6.3 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 3,5-Zoll-HDD-Gehäuse mit 4 Schächten für Rack-Montage
		1 - Slotblech-Set
		1 - Netzadapter
		1 - Lochabdeckungs-Set

	1 - Gummifuß-Set
	1 - Benutzerhandbuch
	1 - Netzadapter-Halterung mit Montagematerial

Garantieinformationen	
Warranty	2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.