

30 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Produkt-ID: SATA12



Das SATA12 Serial ATA-Kabel verfügt über zwei 7-polige Datenaufnahmen und unterstützt die volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Mit der flachen, aber stabilen Bauweise verbessert das flexible Design die Luftzirkulation und reduziert die Unordnung im Computergehäuse, sodass das Gehäuse ordentlich und kühl bleibt.

Dieses 30 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Merkmale

- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten

- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Bietet 30 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Leitern	7
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	SATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Steckverbinderart	Nicht einrastend
Drahtstärke	26 AWG (0.404 mm)
Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	0.4 oz [12.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]



Package Height 0.7 in [17.0 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 0.5 oz [14.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 30 cm SATA Serielles ATA-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

