

30 cm SATA seriell ATA-kabel

Produkt ID: SATA12



SATA12 Seriell ATA-kabeln har två 7 stifts-datahankontakter och stödjer full SATA 3.0-bandbredd upp till 6 Gbps när den används med SATA 3.0-kompatibla enheter.

Dess låga men tåliga profil och den flexibla designen förbättrar luftflödet och minskar oredan i ditt datorchassi och bidrar till att hålla chassit rent och svalt.

Denna 30 cm långa SATA-kabel är tillverkad av material av högsta kvalitet och utformad för optimal prestanda och pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Installera seriella ATA-hårddiskar och DVD-spelare i chassi med liten formfaktor
- Servrar och underlagringssystem
- Avancerade enhetsinstallationer på arbetsstationer
- Anslutningar till uppsättningar av SATA-enheter

### Funktioner

- Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd

- Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar
- Ger 30 cm kabellängd

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	7
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Prestanda

Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
-------------------	-------------------

---

#### Kontakt(er)

Connector A	SATA (7-stifts, data)
Connector B	SATA (7-stifts, data)

---

#### Utseende

Färg	Röd
Kontakttyp	Utan lås
Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
Kabellängd	12.0 in [30.5 cm]
Produktlängd	12.0 in [30.5 cm]
Produktbredd	0.6 in [14.0 mm]
Produkt höjd	0.2 in [6.0 mm]
Produktvikt	0.4 oz [12.0 g]

---

#### Förpackning

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.5 oz [14.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

30 cm SATA seriell ATA-kabel

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

