

30cm SATA Serielles ATA Kabel links gewinkelt - Bu/Bu

Produkt-ID: SATA12LA1



Das linksgewinkelte (90-Grad) SATA-Kabel SATA12LA1 verfügt über eine standardmäßige (gerade) SATA-Buchse und eine linksgewinkelte SATA-Buchse und bietet eine einfache 30 cm lange Verbindung mit einem Serial ATA-Laufwerk mit Unterstützung der vollen SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Die linksgewinkelte SATA-Verbindung ermöglicht das Anschließen einer Serial ATA-Festplatte an schwer erreichbaren oder engen Stellen, während das kompakte und flexible Design des Kabels die Luftzirkulation verbessert und Kabelsalat in Computergehäusen reduziert, sodass das Gehäuse sauber und kühl bleibt.

Dieses 30 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Alternativ bietet StarTech.com auch ein 30 cm langes, rechtsgewinkeltes SATA-Kabel an (SATA12RA1), das sich genauso leicht installieren lässt wie das linksgewinkelte SATA-Kabel. Es wird jedoch von der entgegengesetzten Seite an die SATA-Festplatte angeschlossen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen

- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Merkmale

- 1x SATA-Anschluss
- 1x Linksgewinkelter/90-Grad-SATA-Anschluss
- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
- Bietet 30 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	7
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	SATA (7-polig, Daten)

Umwelt

Betriebstemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Lagertemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Feuchtigkeit	50% relative humidity

Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Steckverbinderart	Gerade auf linksgewinkelt



Drahtstärke	26 AWG (0.404 mm)
Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	0.5 in [12 mm]
Produkthöhe	0.2 in [6.2 mm]
Produktgewicht	0.4 oz [12.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	8.6 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.6 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.6 oz [17.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	30 cm SATA links abgewinkeltes SATA Serielles ATA-Kabel
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

