45cm SATA Kabel - internes 7pin S-ATA/Serial ATA Datenkabel

Produkt-ID: SATA18

Das SATA18 Serial ATA-Kabel verfügt über zwei 7-polige Datenaufnahmen und unterstützt die volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Mit der flachen, aber stabilen Bauweise verbessert das flexible Design die Luftzirkulation und reduziert die Unordnung im Computergehäuse, sodass das Gehäuse ordentlich und kühl bleibt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Merkmale

- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s

- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
- Bietet 45 cm Kabellänge

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung		
	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - SATA (7-polig, Daten)
	Steckverbinder B	1 - SATA (7-polig, Daten)
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
	Lagertemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
	Feuchtigkeit	50% relative humidity
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Rot
	Kabellänge	18.0 in [457.2 mm]
	Produktlänge	18.0 in [45.7 cm]
	Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöhe	0.2 in [0.6 cm]
	Produktgewicht	0.5 oz [14.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1

	Paketlänge	5.0 in [12.8 cm]
	Paketbreite	8.6 in [22.0 cm]
	Pakethöhe	0.0 in [0.6 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.7 oz [19.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 450-mm-SATA Serial ATA-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.