

90 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Produkt-ID: SATA36



Das SATA36 Serial ATA-Kabel verfügt über zwei 7-polige Datenaufnahmen und unterstützt die volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Mit der flachen, aber stabilen Bauweise verbessert das flexible Design die Luftzirkulation und reduziert die Unordnung im Computergehäuse, sodass das Gehäuse ordentlich und kühl bleibt.

Dieses 91 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Merkmale

- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten

- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Bietet 91 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	SATA (7-polig, Daten)

Umwelt

Betriebstemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Lagertemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Feuchtigkeit	50% relative humidity

Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Steckverbinderart	Gerade
Kabellänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	0.6 in [14 mm]
Produkthöhe	0.2 in [6.2 mm]
Produktgewicht	0.9 oz [26.0 g]

Verpackungsinformationen



Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	8.6 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.6 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [31.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	91,4-cm-SATA Serial ATA-Kabel
--------------------	-------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

