

15cm SATA III Kabel links gewinkelt - S-ATA Anschlusskabel - St/St

Produkt-ID: SATA6LA1



Das linksgewinkelte (90-Grad) SATA-Kabel SATA6LA1 verfügt über eine standardmäßige (gerade) SATA-Buchse und eine linksgewinkelte SATA-Buchse und bietet eine einfache 15 cm lange Verbindung mit einem Serial ATA-Laufwerk mit Unterstützung der vollen SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Die linksgewinkelte SATA-Verbindung ermöglicht das Anschließen einer Serial ATA-Festplatte an schwer erreichbaren oder engen Stellen, während das kompakte und flexible Design des Kabels die Luftzirkulation verbessert und Kabelsalat in Computergehäusen reduziert, sodass das Gehäuse sauber und kühl bleibt.

Dieses 15 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Alternativ bietet StarTech.com auch ein 15 cm langes, rechtsgewinkeltes SATA-Kabel an (SATA6RA1), das sich genauso leicht installieren lässt wie das linksgewinkelte SATA-Kabel. Es wird jedoch von der entgegengesetzten Seite an die SATA-Festplatte angeschlossen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen

- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

## Merkmale

- 1x SATA-Anschluss
- 1x Linksgewinkelter/90-Grad-SATA-Anschluss
- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
- Bietet 15 cm Kabellänge

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	7
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	SATA (7-polig, Daten)

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Steckverbinderart	Gerade auf linksgewinkelt
Drahtstärke	26 AWG (0.404 mm)
Kabellänge	6.0 in [15.2 cm]
Produktlänge	6.0 in [15.2 cm]



Produktbreite	0.6 in [15.0 mm]
Produktgröße	0.6 in [15.0 mm]
Produktgewicht	0.2 oz [6.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.4 oz [11.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	15 cm SATA-auf-linksgewinkeltes SATA Seriell ATA-Kabel
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

