

45cm SATA Serielles ATA-Kabel rechts gewinkelt - Bu/Bu

Produkt-ID: SATARA18



Mit dem rechtsgewinkelten (90 Grad) SATA-Kabel (45 cm) SATARA18 können Sie SATA-Festplatten an schwer erreichbaren oder engen Stellen anschließen. Dank der rechtsgewinkelten SATA-Anschlüsse wird der benötigte Platz am Anschlusspunkt reduziert. Außerdem wird bei Verwendung von SATA 3.0-konformen Laufwerken eine vollständige SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s unterstützt.

Mit der flachen, aber stabilen Bauweise verbessert das flexible Design die Luftzirkulation und reduziert die Unordnung im Computergehäuse, sodass das Gehäuse ordentlich und kühl bleibt.

Dieses rechts gewinkelte SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt. Die StarTech.com-Herstellergarantie gilt für die gesamte Lebensdauer des Produkts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays
- Installieren serieller ATA-Festplatten, CD-RW-Laufwerke, DVD-ROM-Laufwerke in kompakten Computergehäusen

Merkmale

- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- 2x Right-Angled/90-degree SATA connectors
- Bietet 45 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	SATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Steckverbinderart	Rechtsgewinkelt
Kabellänge	18.0 in [45.7 cm]
Produktgewicht	0.3 oz [8 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.1 in [13 cm]
Package Width	0.6 in [14 mm]
Package Height	8.7 in [22.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.7 oz [20 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 45 cm nach rechts abgewinkeltes SATA-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

