

45cm Haakse SATA-kabel naar Rechts - F/F

Productcode: SATARA18



Met de SATARA18 haakse (90 graden) SATA-kabel (45 cm) kunt u uw SATA harde schijf aansluiten in moeilijk te bereiken plekken of kleine ruimtes, daar de haakse SATA-connectoren minder ruimte nodig hebben bij het aansluitpunt. De kabel ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte tot 6 Gbit/s bij gebruik van SATA 3.0-schijven.

Het flexibele ontwerp is compact en duurzaam uitgevoerd voor een betere luchtstroom en minder wirwar van kabels en daarmee een nette en koele behuizing.

Deze in kwalitatief hoogwaardig materiaal uitgevoerde haakse SATA-kabel is vakkundig ontworpen voor betrouwbaarheid en topprestaties en wordt geleverd met onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het installeren van SATA harde schijven, CD-RW-stations, DVD-ROM-stations in computers met een kleine vormfactor
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations
- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen

- 2x Haakse (90 graden) SATA-connectoren
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- 45 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Connector(en)

Connector A	SATA (7-polig, data)
Connector B	SATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Stijl connector	Haaks met hoek naar rechts
Kabellengte	18.0 in [45.7 cm]
Gewicht product	0.3 oz [8 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.1 in [13 cm]
Package Width	0.6 in [14 mm]
Package Height	8.7 in [22.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.7 oz [20 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	45cm Haakse SATA-kabel naar Rechts
-------------	------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

