

## USB auf Festplatten Dockingstation für 2,5" SATA Festplatten

Produkt-ID: SATDOCK25U



Die SATDOCK25U Festplatten-Dockingstation gewährt sofortigen und vollständigen Zugriff auf jede 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (SATA, SATA II, SATA III) oder ein Solid-State-Laufwerk ohne Einbau der Festplatte in einen Computer oder ein Gehäuse!

Diese hoch-kompakte Festplatten-Dockingstation bietet Ihnen die Mobilität, die Sie brauchen, um jedem USB-fähigen Computer einen externen Speicher hinzuzufügen. Sie ist gleichfalls ein unverzichtbares Zubehör für den Anschluss von externen (bloßen) Festplatten an tragbare Computer. Dank ihrer kompakten Form braucht die Station nur wenig Platz auf dem Schreibtisch oder der Arbeitsfläche. Mit Hilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet bis zu 1 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Legen Sie einfach eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein SSD in die Dockingstation und schließen Sie die Station über USB 2.0 an einen Hostcomputer an. Zum Deinstallieren oder Tauschen der Festplatte, lösen Sie einfach das USB-Kabel und entnehmen Sie die Festplatte aus der Dockingstation!

Außer dem praktischen Zugriff und der Wiederherstellung von Daten auf einem mobilen 2,5-Zoll-Laufwerk bietet die Station eine vollständige Stromversorgung über USB. Es ist also kein Netzteil erforderlich. Die HDD-Dockingstation kann in den meisten Betriebssystemen mit Plug and Play installiert werden und bietet Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s – eine praktische Alternative zu externen Festplattengehäusen, die zeitraubend installiert werden müssen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Schneller Zugriff auf Ersatz- oder ausgebaute 2,5-Zoll-Festplatten für das Auslesen von Daten

- Datenrettungsspezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen.
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken.
- Für Techniker, die regelmäßig unterschiedliche Festplatten testen und wechseln müssen

## Merkmale

- High-Speed USB 2.0-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s.
- Strom direkt aus dem USB-Port.
- Betriebs-/Aktivitäts-LED
- Eingebauter Drehfuß
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)

---

### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 2.0
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Chipset-ID	JMicron - JM20329

---

### Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min



---

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB Mini-B (5-polig)

---

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Blau - Konstant für Stromversorgung, blinkend für Aktivität
--------------	---

---

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	90% relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	3.2 in [82.0 mm]
Produktbreite	1.0 in [25.0 mm]
Produkthöhe	1.4 in [36.0 mm]
Produktgewicht	1.1 oz [30.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]



Versandgewicht  
(Verpackung) 4.4 oz [126.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 2,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation  
USB Mini-B-Y-Kabel  
Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

