

SATA Festplatten Dockingstation auf USB 3.0/ eSATA 4x6,4/ 8,9 cm - HDD Docking Station 2,5/3,5"

Produkt-ID: SATDOCK4U3E



Die SATDOCK4U3E eSATA und USB 3.0 SATA-Festplatten-Dockingstation mit 4 Einbauschächten stellt eine praktische, zeitsparende Speicherlösung für 2,5- und 3,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD) dar, mit der Sie bis zu 4 SATA-Laufwerke (getestet mit 3,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 4 TB und 2,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 1 TB) schnell und praktisch über eine einzige Verbindung an einen Hostcomputer anschließen können.

Die Festplatten-Dockingstation verfügt über einen SuperSpeed USB 3.0-Anschluss (auch kompatibel mit USB 2.0) mit einer Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbit/s (10 x schneller als USB 2.0) oder mit eSATA-Verbindung und Port Multiplier (bis zu 3 Gbit/s) für die gleichzeitige und schnelle Verbindung mit allen 4 Festplatten.

Die eSATA/USB 3.0 SATA-Festplatten-Dockingstation verfügt darüber hinaus über zwei eingebaute 60-mm-Lüfter mit manuell einstellbarer Drehzahl zur Kühlung der einzelnen Laufwerke. Je nach Art und Betriebsbedingung können die Lüfter eingestellt oder ganz abgeschaltet werden. Einen doppelten Mehrwert erhalten Sie aus dieser Festplatten-Dockingstation, wenn Sie einen SATA-IDE-Festplattenadapter (SAT2IDEADP) verwenden, mit dem Sie jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatte in einen SATA-Festplattensteckplatz einsetzen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- IT-Experten, die regelmäßig zwischen mehreren SATA-Laufwerken wechseln müssen
- System-Einrichter, die mehrere Laufwerke gleichzeitig und schnell abbilden oder kopieren müssen
- Techniker, die von einer einzigen Station aus auf bis zu vier unterschiedliche Laufwerke zugreifen müssen
- Nutzer, die mit einer begrenzten Anzahl von USB/eSATA-Ports auf mehrere, externe Laufwerke zugreifen möchten

Merkmale

- Für bis zu 4 SATA-Laufwerke in einer einzigen Dockingstation
- Zwei 60 mm unter den Laufwerken installierte Kühllüfter mit individueller Drehzahlregelung (einschließlich AUS)
- Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- SuperSpeed USB 3.0-kompatible Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen
- High-Speed eSATA mit Port Multiplier Host-Schnittstellen mit Übertragungsraten bis zu 3 Gbit/s
- Patentierte Festplatten-Auswurf Tasten für jedes einzelne Laufwerk
- Für jedes Laufwerk eine eigene Einschalttaste
- Extra viel Platz zwischen den einzelnen Laufwerken
- Vier große, stabile, rutschfeste Füße
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Kompatibel mit Laufwerken gemäß SATA Revision 1/2/3

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Lüfter	Ja
Gebläse	2 - 60 mm
Schnittstelle	USB 3.0 & eSATA
Anzahl von Laufwerken	4
Laufwerkgröße	2.5in / 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Chipset-ID	JMicron - JM321 JMicron - JM539

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
Typ und Rate	SATA II (3 Gbps)
Max. Laufwerkskapazität	Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min pro Schacht (16 TB insgesamt) und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min (4 TB insgesamt)
Einbauvorgänge	15, 000 cycles

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	4 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - eSATA (7-polig, Daten) 1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB 2.0- oder 3.0-Port oder eSATA-Port
--------------------------------	--

Hinweis		Für eSATA-Verbindungen muss der Hostcomputer die Port Multiplier-Technologie unterstützen. Anderenfalls wird nur eine der Festplatten erkannt.
Anzeiger	LED-Anzeiger	4 - Stromversorgung (Blau) 4 - Aktivität (Rot)
Strom	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	2.5
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	6.5A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	4-pin DIN
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	8% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktlänge	11.4 in [29.0 cm]
	Produktbreite	6.8 in [17.3 cm]
	Produkthöhe	3.7 in [9.5 cm]
	Produktgewicht	34.1 oz [966 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	13.4 in [34 cm]
Paketbreite	6.6 in [16.8 cm]
Pakethöhe	8.4 in [21.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.5 lb [1.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDD-Dockingstationen mit 4 Einbauschächten
	1 - USB 3.0 Kabel
	1 - eSATA-Kabel
	1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.