

USB 3.0 / eSATA 6 Bay Festplatten Dock Kopierstation - 1:5 HDD / SSD Kloner und Eraser

Produkt-ID: SATDOCK5U3ER



Mit der Festplatten-Kopier- und Dockingstation SATDOCK5U3ER als eigenständiges Gerät können Sie eine 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder ein Solid State-Laufwerk (SSD) auf fünf andere SATA-Laufwerke gleichzeitig klonen. Mit der Kopierstation können Sie auch bis zu 5 Laufwerke ohne Hostverbindung löschen.

Sie können die Kopierstation auch als 5-Schacht-HDD/SSD Dockingstation verwenden, indem Sie es über USB 3.0 oder eSATA an ein Hostcomputersystem anschließen. Dank Unterstützung für Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet für bis zu 6 TB) ist dies eine einfache und kostengünstige Lösung zum Steigern der Datenspeicher-/Sicherungsfunktionen.

Durch Kopieren von Daten von einem Laufwerk auf fünf Laufwerke gleichzeitig trägt die Festplattenkopierstation zur Steigerung der Produktivität bei, indem wiederholtes Wechseln von Laufwerken während Kopierprojekten mit hohem Volumen vermieden wird.

Zudem unterstützt die Dockingstation das Löschen von bis zu fünf Laufwerken gleichzeitig mit mehreren Betriebsmodi, einschließlich Quick Erase und Multipass Overwriting (DoD), der idealen Lösung für das permanente Löschen von vertraulichen Daten und zum Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden vor Identitätsdiebstahl.

Dank eines integrierten LCD-Displays erleichtert die SATDOCK5U3ER die Überwachung des Kopiervorgangs und das Überprüfen der Kopier-/Löschergebnisse und die Laufwerksdiagnose bei eigenständigem Betrieb.

Das Gehäuse wurde ebenfalls speziell für einfache Bedienung konzipiert. Der Laufwerkssteckplatz ist ein Dual-Profile-Steckplatz für problemloses Wechseln zwischen 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Festplatten und Solid-State-Laufwerken ohne Verwendung von zusätzlichen Halterungen oder Adaptern.

Dank der Möglichkeit zum Anschließen der Dockingstation über entweder eSATA oder USB 3.0 ist die

SATDOCK5U3ER eine vielseitige Lösung zur Erweiterung der Speicherkapazität eines fast jeden Laptops oder Desktopcomputers. Für schnelle Leistung können Sie die Dockingstation über eSATA anschließen für effiziente Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 Gbit/s. Für eine umfassendere Systemkompatibilität können Sie die Dockingstation über USB 3.0 anschließen. Außerdem ist sie abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1-Hostverbindungen.

Die SATDOCK5U3ER bietet auch zwei Schnelllade-USB-Anschlüsse zum reinen Laden, mit deren Hilfe Sie iPhone®, iPad® und Android™ Tablets oder Smartphones laden können.

Mithilfe eines Laufwerkadapters können Sie in Kopier- und Schnelllade Anwendungen auch andere Laufwerkstypen kopieren, löschen oder darauf zugreifen. Die folgenden StarTech.com-Adapter wurden getestet, um die Kompatibilität mit dieser Laufwerkskopierstation zu gewährleisten:

2,5-/3,5-Zoll-IDE-Laufwerke - SAT2IDEADP
mSATA-Laufwerke - SAT2MSAT25
(NGFF)-Laufwerke - SAT32M225

Die SATDOCK5U3ER wurde für zuverlässige, langfristige Leistung konzipiert und ist strapazierfähig und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erstellen Sie mehrere genaue Kopien eines Quelllaufwerks auf ein neues Laufwerk für umfangreiche Bereitstellung von identischen Computersystemen
- Erstellen Sie exakte Kopien von Originalfestplatten zum Testen oder Untersuchen in Anwendungen der Strafverfolgung und Forensik
- Schneller Zugriff auf externe Festplatten
- Klonen Sie Daten für Laufwerkswiederherstellung
- Löschen Sie sicher mehrere Laufwerke gleichzeitig, um sich vor Identitätsdiebstahl zu schützen

Merkmale

- Sparen Sie Zeit dank 1:5-Laufwerkskopie und 6-Laufwerkmassenlöschung
- Maximieren Sie die Vielseitigkeit dank eSATA und USB 3.0-Hostanschlüsse; wechseln Sie nur USB-Schnellladeanschlüsse, mit Dockingstation, Löschstation und Kopierstation in einem Gerät
- Problemloser eigenständiger Betrieb mit integriertem digitalen LCD-Display
- Unterstützt 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD)

- Unterstützt SATA Revision I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbit/s)-Laufwerken
- eSATA- und USB 3.0-Host-Schnittstellenanschlüsse
- Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
- Löschen Sie bis zu fünf Laufwerke gleichzeitig mit Single-Pass- und Multi-Pass-Überschreibung/DoD-Löschung
- Sektor-für-Sektor-Laufwerksduplizierung mit 7 Gbit pro Minute
- Zwei integrierte Kühllüfter mit Geschwindigkeitssteuerung

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Gebälse	60 mm
Anzahl von Laufwerken	5
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Chipset-ID	SunplusIT - SPIF260A ASMedia - ASM1153 JMicron - JMB393

Leistung

Max. Datenübertragungsr	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Portvervielfältigung	Ja
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	7GBpm



Löschmodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit bis zu 6 TB und 7200 U/min
Allgemeine Spezifikationen	7 GB pro Minute Dupliziergeschwindigkeit

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB Type-B (9-polig) USB 3.0 eSATA (7-polig, Daten)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Strom/Aktivität des Ziellaufwerks Strom/Aktivität des Quelllaufwerks Strom der Dockingstation
--------------	---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	2 A
Ausgangsspannung	19V DC
Ausgangsstrom	5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv



Steckertyp	M
Stromverbrauch	95

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	12.4 in [31.5 cm]
Produktbreite	6.0 in [15.2 cm]
Produkthöhe	3.0 in [75 mm]
Produktgewicht	3.3 lb [1.5 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	15.2 in [38.7 cm]
Package Width	10.9 in [27.6 cm]
Package Height	7.8 in [19.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.5 lb [2.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	<ul style="list-style-type: none"> USB 3.0\eSATA 1:5 SATA-HDD-Kopier-Dockingstation USB 3.0 Kabel eSATA-Kabel GummifüÙe (montiert) Universal-Stromadapter (NA, UK, EU, ANZ)
--------------------	--

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

