

HDD/SSDスタンド/USB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック

製品ID: SATDOCKU3S



USB 3.0

対応HDDドッキングステーション。コンピュータ筐体を開いてHDDを取付けたり、外付けケースにドライブを装着する必要がなく、すべての2.5/3.5インチSATA HDD(SATA、SATA 2.0、SATA

3.0)またはソリッドステートドライブ(SSD)に瞬時にアクセスすることができます。大容量のドライブ(最大16TB、7200RPMのハードドライブでテスト済み)を使用し、コンピュータのストレージ / バックアップ能力を大幅に向上させることができます。

本製品は、単一のSuperSpeed USB 3.0またはUSB

2.0接続でホストコンピュータに接続します。再起動せずに、すぐにハードドライブにアクセスできる便利なプラグアンドプレイ ストレージ ソリューションです。

本製品と一緒に当社の SATA - IDE HDDアダプタ(SAT2IDEADP)を使用すると、2.5 / 3.5インチIDE HDDをSATAハードドライブドックスロットで使用できるため、さらに便利です。

本製品は、以下の主要オペレーティングシステムをサポートしており、多くのコンピュータ システムとの互換性を提供します: Microsoft Windows®、Apple® OS X、Linux、Google Chrome OS™。

認証、レポート、互換性













用途

・イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適



- ・外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成
- ・複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適
- ·USB 3.0ポート搭載パソコンの活用
- ・ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード

製品の特長

- ・ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイHDDスタンド
- ・ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)
- ・パフォーマンス:

工具不要のトップローディング式設計により、アイドル状態のドライブを素早くホットスワップ可能。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアやドライバのインストール不要

・仕様:シングルベイハードドライブドック/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ホスト接続/イジェクトボタン付トップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティLEDインジケーター内蔵/USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル および ユニバーサル電源アダプター付属

StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	ファン	なし
	インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	ドライブ数	1
	ドライブサイズ	2.5 & 3.5 インチ - ドライブサイズ
	ドライブタイプ	SATA
	チップセットID	ASMedia - ASM225CM
 性能		
	タイプおよび定格	USB 3.0(5 Gbps)
		USB 2.0(480 Mbps)
	UASPサポート	なし
	タイプおよび定格	SATA 3.0(6 Gbps)
	最大ドライブ容量	4TB 5400 RPM 3.5インチHDDおよび1TB 5400 RPM 2.5インチHDDでテスト済み



	挿入評価	15,000 Cycles
コネクタ	_	
	ドライブコネクタ	1 - SATAデータ&電源 [7+15ピン]
	ホストコネクタ	1 - USB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)
ソフトウェア	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
インジケータ	LEDインジケータ	1 - 電源と動作状況(点灯 - 電源入、点滅 - 動作中)
電源	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 - 240 VAC
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	2.5A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	30
環境条件	科 佐温英	E° O L 00° (41° E L 170° E)
	動作温度	5° C to 80° (41° F to 176° F)
	保存温度	-40° C to 70° C (-40° F to 158° F)
	湿度	8~80%相対湿度
物理的特徴	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	プラスチック
	製品縦	14.5 cm [5.7 in]
	製品横	9.3 cm [3.7 in]
	製品高さ	6.5 cm [2.6 in]
	製品重量	392 g [13.8 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	17.2 cm [6.8 in]



パッケージ横 16.3 cm [6.4 in]

パッケージ高さ 9.4 cm [3.7 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 0.7 kg [1.6 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - USB 3.0 HDD ドック

1 - USB 3.0 ケーブル

1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド

1-取扱説明書

^{*} 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。