

## 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Duplikator / Eraser mit 14 GB/s Duplizier-Geschwindigkeit

Produkt-ID: SATDUP11



Mit der eigenständigen Festplatten-Kopierstation/-Löschstation SATDUP11 können Sie 1-zu-1 kopieren oder bis zu 2 SATA-Festplatten gleichzeitig ohne Host-Computer löschen.

Mit drei Modi für das eigenständige Kopieren von Laufwerken, einschließlich Nur Daten, Alle Partitionen und Sektor für Sektor, bietet die HDD-Kopierstation Hochleistungskopier-Fähigkeit und wurde für Geschwindigkeiten von bis zu 14 GB pro Minute getestet.

Als Festplatten-Löschstation kann die SATDUP11 zwei Laufwerke gleichzeitig löschen. Dabei stehen verschiedene Modi zur Verfügung, einschließlich Quick Erase, Secure Erase und Single-Pass-/Three-Pass Hard Drive Overwrite (DoD). Durch 3-maliges Löschen der Festplatte wird dabei sichergestellt, dass die Daten vollständig gelöscht werden.

Die SATDUP11 ist mit integriertem LCD-Display und Unterstützung für 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA I/II/III-Festplatten (HDD) und Solid State Drives (SSD) eine benutzerfreundliche All-in-One-Lösung für jede Anwendung, für die das Kopieren oder Löschen von Festplatten erforderlich ist.

Für zusätzliche Kompatibilität mit verschiedenen Laufwerktypen bei Anwendungen zum Kopieren und schnellen Löschen unterstützt SATDUP11 die Verwendung verschiedener Laufwerkadapter. Die StarTech.com-Adapter auf nachfolgender Liste wurden speziell getestet, um die Kompatibilität mit dieser Laufwerkskopierstation zu gewährleisten.

2,5-/3,5-Zoll-IDE-Laufwerke - SAT2IDEADP

mSATA-Laufwerke - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF)-Laufwerke -SAT32M225

Die SATDUP11 verfügt über eine hochwertige Aluminiumkonstruktion und wird mit einer 2-jährigen

StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Mitarbeiter der Spurensicherung, die abschnittsweises Abbilden/Klonen von Festplatten zum Erstellen einer exakten Kopie der Ausgangsfestplatte auf einer anderen Festplatte benötigen
- Experten, die identische Sicherungskopien für Fälle benötigen, in denen es ganz besonders auf Datenintegrität ankommt, z. B. bei der Wiederherstellung von Daten
- Klonen Sie Festplatten mit verborgenen Partitionen, die von einigen Programmen zum Klonen von Laufwerken möglicherweise übersprungen werden
- IT-Administratoren, die in Vorbereitung für andere Anwendungen schnell ein Laufwerk löschen möchten
- Löschen Sie sicher die Daten auf Ihrer Festplatte, bevor Sie das Laufwerk entsorgen

### Merkmale

- Drei Modi der Festplatten-Kopierstation, einschließlich Sektor-für-Sektor bei 14 GB/min
- Digitales LCD-Display für Fortschrittsanzeige von Betrieb und Aufgabe
- Unterstützt 2,5-oder 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD).
- Unterstützt SATA Revision I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbit/s)-Laufwerken
- Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
- Mobiles, leichtes Design
- TAA-Konformität (Trade Agreement Act)
- Löschen Sie bis zu 2 Festplatten mit Single Pass- und Multi Pass-Überschreiben/DoD-Löschen

---

#### Hardware

Garantiebestimmung  
n 2 Years

Anzahl von  
Laufwerken 2



Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in

Laufwerktyp SATA

---

#### Leistung

Max. Datenübertragungsrate 14 GB pro Minute

Duplication Speed 14GBpm

Löschmodi Quick Erase

1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)

3-Pass Overwrite

3-Pass Erase and Compare

Duplication Modes System and File

All Partitions

Sector by Sector (Whole Drive)

Percentage Copy

Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten pro Schacht von bis zu 4 TB und 7200 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min pro Schacht

---

#### Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis <p>Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben.</p>  
<p>In einer Benchmark-Testumgebung wurde eine Geschwindigkeit von bis zu 14 GB pro Minute erreicht. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von Modell, Algorithmus und anderen Faktoren der Festplatte ab. Die Ergebnisse

variieren.</p>

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromanzeige Quelllaufwerk
	Anzeige für Quelllaufwerkaktivität
	Anzeige für Fehler Quelllaufwerk
	Stromanzeige Ziellaufwerk
	Anzeige für Ziellaufwerkaktivität
	Anzeige für Fehler Ziellaufwerk
	LCD-Display

---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.4A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Stromverbrauch	60

---

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	20% ~ 80%

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Aluminium
Produktlänge	3.1 in [80 mm]



Produktbreite	5.1 in [13 cm]
Produkthöhe	1.2 in [30 mm]
Produktgewicht	12.6 oz [358 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	10.4 in [26.5 cm]
Package Width	7.4 in [18.7 cm]
Package Height	4.8 in [12.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.5 lb [1.6 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Festplatten-Kopierstation und -Löschstation
	SATA-Kabel
	Universales Netzteil
	Regionale Netzkabel (NA/GB/EU)
	HDD-Pad
	Kurzanleitung für Installation

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

