

Festplatten Löscher für 2,5 oder 3,5 Zoll SATA Laufwerke - 4 Schächte - Standalone

Produkt-ID: SATERASER4



Mit diesem unabhängigen Festplatten-Löscher können Sie gleichzeitig bis zu vier 2,5- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten oder Solid-State-Laufwerke löschen.

Im Gegensatz zu Festplatten-Dockingstationen oder Adaptern, die zum Löschen von Laufwerken eine Verbindung mit einem Computer und Software erfordern, kann dieser Festplatten-Bereiniger Laufwerke ohne einen Hostrechner löschen. Dadurch ersparen Sie sich den Aufwand, Ihre Laufwerke mit einem Hostrechner zu verbinden, und Ihre Laufwerke bleiben vor externen Sicherheitsrisiken wie Fernzugriff auf Daten geschützt.

Das Design mit vier Schächten maximiert die Effizienz durch Stapel-Löschung mehrerer Laufwerke in einem einzelnen Lösch-Projekt und spart so wertvolle Zeit. Der Festplatten-Löscher unterstützt USB 3.0, auch bekannt als USB 3.1 Gen 1, mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.

Der Festplatten-Bereiniger nutzt branchenweit anerkannte Löschmodi zum sicheren Bereinigen der Daten auf Ihrem 2,5- oder 3,5-Zoll- Solid-State- oder Festplattenlaufwerk. Er unterstützt neun Löschmodi, darunter Schnelles Löschen, Überschreiben (1 Durchgang oder mehrere Durchgänge), Benutzerdefiniertes Löschen, NIST 800-88 Rev. 1 Purge compliant Sicheres Löschen und Erweitertes Sicheres Löschen. Die Löschmethoden für das Überschreiben mit mehreren Durchgängen (3 Durchgänge, vollständige Löschung der Festplatte) entsprechen den Anforderungen der DoD-Standards (5220.22-M).

Durch Unterstützung für eine Reihe von Löschmodi ist dieser Laufwerks-Löscher Radierer perfekt für nahezu jede professionelle Anwendung geeignet. Überschreiben mit einem Durchgang eignet sich ideal für IT-Techniker und Systemadministratoren, die alte Festplatten ausmustern und für neue Zwecke einsetzen. Die Modi Schnelles und Sicheres Löschen, Überschreiben in einem oder mehreren Durchgängen (DoD-Standard-konform) wiederum sind ideale Lösungen für Forschungslabore, Einrichtungen im Gesundheitswesen, Anwaltskanzleien oder Wirtschaftsprüfer, die sensible Daten handhaben und sichere Löschung zur Verhinderung potenzieller Verstöße gegen den Datenschutz benötigen.

Neben der Unterstützung für 2,5/3,5-Zoll-SATA-SSDs und -HDDs funktioniert der Festplatten-Löcher auch (mit einem kompatiblen StarTech.com-Adapter) mit 2,5- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Laufwerken und SATA-M.2-SSDs:

IDE-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT2IDEADP SATA-zu-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplattenadapter für HDD Docks

mSATA-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32MSAT257 mSATA-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

M.2-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32M225 M.2 NGFF-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

Der Festplatten-Löcher bietet eine praktische Menü-Navigation über Tasten für schnelle und effiziente Bedienung. Ein integriertes LCD-Display zeigt klar die Löschmodi und den Aufgabenstatus an. Sie können den Löcher auch an einem Computer anschließen, um schnellen Zugriff auf das mit Port 1 verbundene Laufwerk zu erhalten.

Um sicherzustellen, dass die Datensätze für Prüfungen vollständig sind, für Auditing, verfügt der Festplatten-Löcher auch über einen 9-poligen seriellen Port zum Anschluss an einen seriellen Drucker, über den dann bei Bedarf Löschmodi gedruckt werden können.

Der TAA-konforme Modell SATERASER4 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Löschen Sie Ihre Festplatten, bevor sie ausgemastert werden, um zu verhindern, dass Ihre sensiblen Daten wiederhergestellt werden
- Löschen Sie Ihre Festplatten, bevor sie für einen anderen Zweck verwendet werden

Merkmale

- Sichere, eigenständige Laufwerks-Löschung von bis zu vier 2,5/3,5-Zoll-SATA-SSD-/HDD-Laufwerken
- 9 Löschmodi, einschließlich schnelles Löschen und NIST 800-88 Rev. 1 bereinigungskonformes und sicheres Löschen, Überschreiben mit einem oder mehreren Durchgängen - erfüllt DoD-Standards (5220.22-M)
- Einfache Bedienung mit LCD-Anzeige und Tasten-Navigation
- Integrierter 9-poliger serieller Port ermöglicht das Drucken von Löschmodi mithilfe eines

Bondrucker

- Unterstützt auch 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Festplatten und SATA M.2-Festplatten mithilfe eines kompatiblen Adapters von StarTech.com

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	USB 3.0
Anzahl von Laufwerken	4
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA

Leistung

Max. Datenübertragungsr	3 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	SATA II (3 Gbps)
Löschmodi	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
	7-Pass Overwrite
	Custom Erase
	Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
	Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Max. Laufwerkskapazität	Derzeit getestet mit bis zu 10 TB 7200 RPM
Hot Swap-Funktion	Ja



Steckverbind
er

Laufwerksteckverbind er	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Andere Schnittstelle(n)	DB 9-pin Serial

Software

Betriebssystemkompa tibilität	OS independent; No software or drivers required
----------------------------------	---

Spezielle
Hinweise/Anfo
rderungen

Hinweis	Wenn Sie diesen Adapter an Ihren Computer anschließen, kann nur die Festplatte an Port 1 angesprochen werden
	Quittungsdruck über RS232-Seriell-Port erfordert einen Drucker, der die Druckersteuerungssprache ESC/P unterstützt.

Anzeiger

LED-Anzeiger	2-Zeilen LCD Display obenauf
	Ein-/Aus-LED
	Aktivitäts-LED
	HPA/DCO-Erkennungs-LED

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.2 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	7 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv



Steckertyp	M
Stromverbrauch	84 W

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Lagertemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Feuchtigkeit	20 % ~ 80 % (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	8.2 in [20.9 cm]
Produktbreite	3.8 in [96 mm]
Produkthöhe	1.2 in [30 mm]
Produktgewicht	25.1 oz [712 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	17.7 in [45 cm]
Package Width	9.1 in [23.1 cm]
Package Height	3.3 in [85 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.8 lb [2.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Festplatten-Löscher
	Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Laufwerks-Auflagen
	USB 3.0 Kabel
	Kurzanleitung



Laufwerkskabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

