

Mini SAS naar 2x 2,5 inch SATA/SAS + Slimline Optische Drive 5,25 inch Backplane

Productcode: SATSAS225ODD



Met de SATSAS225ODD dubbele 2,5 inch SATA/SAS verwijderbare Hard Drive + Slim Optical Drive Hot Swap Backplane kunt u één 5,25 inch front bay aanpassen voor twee 2,5 inch SATA of SAS harde schijven of solid state drives (HDD/SSD), alsmede een smalle SATA optische schijf (cd/dvd/bd).

Met behulp van één Mini SAS SFF-8087 interface voor snelle installatie en gemakkelijk onderhoud en met verwijderbare en vergrendelbare drive trays kunnen de harde schuiven gemakkelijk uit het systeem worden verwijderd, maar ook beveiligd tegen verwijderen door onbevoegden. De smalle optical bay is geschikt voor de meeste in de winkel verkrijgbare smalle optische schijven en een ingebouwde koelventilator zorgt ervoor dat de geïnstalleerde apparaten optimaal werken.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Ideaal voor kleine vormfactor desktops met beperkte uitbreidingsruimte.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Systemen met een kleine vormfactor en een beperkt aantal bays

- Voeg handige verwisselbare opslagmedia toe voor het maken van back-ups in bedrijfskritische systemen
- Voeg hot-swappable harde schijven in laptopformaat en een optische drive toe aan een desktopsysteem

Eigenschappen

- Ruimte voor maximaal twee 2,5 inch SATA/SAS-schijven en een SATA slimline optische drive
- Past compleet in een enkele 5,25 inch bay
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch en een hoogte tot 15 mm
- Een enkele SFF8087-interface voor alle 4 stations
- Verwisselbare en afsluitbare schijflades
- Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
- 40mm koelventilator
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
- Duurzame geventileerde aluminium constructie
- Volledig compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps) harde schijven en controllers
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	1 - 40 mm
Certificaties	UL94 V-0 Rated
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SAS & SATA

		Slimline SATA
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Aantal 2,5 inch bays	2
Prestaties		
	RAID	Nee
	Hot-swappable	Ja
	Aantal plaatsingen	3, 000 cycles
	Temperatuuralarm	Nee
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	2 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) 1 - Slimline SATA (13-polig, data & voeding)
	Hostaansluitingen	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) 1 - SATA (7-polig, data) 1 - SFF-8087 (36-polig, interne Mini-SAS)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije 5,25 inch bay (voorzijde) , SFF-8087 Mini SAS Kabel, 7-pins SATA-kabel
	Notitie	SATA-schijven kunnen op zowel SATA- als SAS-controllers worden gebruikt, maar SAS-schijven kunnen alleen worden gebruikt op SAS-controllers
Indicatoren		
	LED-indicatoren	2 - Schijf power/activiteit
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Max. schijfhoogte	0.6 in [15 mm]
Lengte product	6.0 in [15.3 cm]
Breedte product	5.7 in [14.6 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.2 cm]
Gewicht product	16.6 oz [470 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	7.2 in [18.4 cm]
Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	2.0 in [52 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	22.2 oz [630 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - SAS/SATA-backplane
	1 - 15cm LP4 Molex naar SATA Voedingskabel
	1 - Set sleutels
	1 - Pakje met montageschroeven
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.