

SAS/SATA Wechselrahmen 3in2 für 2x 5,25 Zoll - 6,4cm (2,5") und 8,9cm (3,5") HDD

Produkt-ID: SATSASBAY3BK



Der SAS/SATA-Backplane SATSASBAY3BK bietet eine benutzerfreundliche und kostengünstige und SATA-Hot-Swap-Lösung in einem robusten und kompakten 3-in-2-Design für bis zu drei 2,5/3,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatten in nur zwei 5,25-Zoll-Einbauschächten.

Der Wechselrahmen/Backplane unterstützt SATA-/SAS-HDD und ist damit voll kompatibel mit RAID-Installationen für maximale Leistung und Flexibilität für anspruchsvolle Speicheranwendungen.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Der SATSASBAY3BK wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Fügen Sie zusätzliche Hot-Swap-Einbauschächte einem Server oder Workstation-Computer hinzu.
- Ersetzen oder upgraden Sie alte IDE- oder SATA-Backplanes durch einen neuen SAS-/SATA-Backplane.

- Backup-Systeme, bei denen ein physisches Entfernen der gesicherten Daten vom System erforderlich ist.
- Tauschen oder entfernen Sie individuelle Laufwerke in einem Speicherarray ohne Ausfallzeiten oder mit minimalen Ausfallzeiten.

## Merkmale

- Unterstützt vollständig SAS Revision 1/2 (3,0/6,0 Gbit/s)-Festplatten und -Controller.
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SAS- oder SATA-Festplatten
- Benutzerfreundliche und abschließbare Wechsellaufwerkseinschübe
- Akustische Temperaturwarnung mittels Summer bei 55°C, 60°C oder 65°C
- Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
- Für jedes Laufwerk ein eigener Netzschalter
- LED-Statusanzeigen für jedes Laufwerk
- Robuste Konstruktion aus Aluminium und Stahl
- Rückseitig montierter, kugelgelagerter 80-mm-Kühllüfter
- Lüfterdrehzahlsteuerung Schnell/Langsam
- Lüftersensor-Reset-Schalter
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

---

## Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Gebälse	1 - 80 mm
Behördliche Genehmigungen	UL94 V-0 Rated
Anzahl von Laufwerken	3
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in

	Laufwerktyp	SAS & SATA
<b>Leistung</b>		
	Hot Swap-Funktion	Ja
	Temperaturalarm	Ja
<b>Steckverbinder</b>		
	Laufwerksteckverbinder	3 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
	Hostanschlüsse	2 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) 1 - SATA (7-polig, Daten) 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>		
	System- und Kabelanforderungen	Zwei freie 5,25-Zoll-Laufwerkschächte 3 x verfügbare SAS- oder SATA-Ports
	Hinweis	Bei Verwendung eines SFF-8484-SAS-Controllers für SAS-Festplatten verwenden Sie das SAS-Kabel SAS84S450 von StarTech.com
<b>Anzeiger</b>		
	LED-Anzeiger	3 - Festplattenanzeige (grün - Stromversorgung, orange/rot blinkend - Aktivität) 1 - Überhitzungsalarm (rot blinkend - Temperaturwarnung, Sensor und Alarm zurücksetzen)
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
	Feuchtigkeit	90 % relative Luftfeuchtigkeit bei 30 °C
<b>Physische Eigenschaften</b>		
	Farbe	Schwarz

Gehäusotyp	Aluminium und Stahl
	Kunststoff
Produktlänge	8.0 in [20.2 cm]
Produktbreite	5.7 in [14.6 cm]
Produkthöhe	3.4 in [8.6 cm]
Produktgewicht	2.7 lb [1.2 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.0 in [25.4 cm]
Paketbreite	4.8 in [12.3 cm]
Pakethöhe	7.5 in [19.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.2 lb [1.4 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - SAS/SATA Backplane
	1 - Packung mit Montageschrauben
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.