

2.5インチHDDトレイ / ハードディスクドライブ用マウンタ（ホットスワップ対応）

製品ID: SATSASTRX25



2.5インチハードディスクドライブ用トレイ。SATSASBP425 / SATSASBP125シリーズ・バックプレーンを用いたデータストレージ管理にさらなる柔軟性を提供します。

この予備ドライブトレイは、ハイペースなビジネス環境での時間節約をサポートします。StarTech.com製 1ベイ・バックプレーン (SATSASBP125) および4ベイ・バックプレーン (SATSASBP425)で交換可能なトレイとしてご利用いただけます。既にお使いのトレイに加え予備トレイとして使用したり、ストレージを拡張したり、またはバックアップソリューションとしても使用可能です。

このドライブトレイは高さ5~15 mmのSASとSATA 2.5インチドライブの両方に対応しています。お使いのハードドライブ性能を最大限まで引き出すため、シングルおよびクアドバイ・バックプレーンはSAS 2.0およびSATA 3.0に対応し、互換性のあるコントローラと組み合わせれば、最大6 Gbpsでファイル転送を実現できます。

丈夫なアルミドライブトレイは、長期間わたって高性能を維持することを目的として設計されています。通気機能により、適切なエアフローと効率の良い放熱を実現し、お使いのドライブの最適温度を維持します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ SATSASBP125およびSATSASBP425 モバイルラック対応バックプレーン向け交換用ドライブを複数準備
- ・ 予備用または交換用ハードドライブを常備して拡張可能なストレージを実現
- ・ バックアップの予備用ハードドライブトレイとして使用

製品の特長

- ・ 2.5インチSSD/HDD用ドライブトレイでドライブを素早く切り替え
- ・ シングルベイ(SATSASBP125)とクアッドベイ(SATSASBP425)対応バックプレーンで交換可能
- ・ 2.5インチSASまたはSATA SSDおよびHDD（高さ: 5-15mm）に対応
- ・ 丈夫な通気孔付きアルミトレイ
- ・ 難燃性評価UL 94-V0規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ファン	なし
ドライブ数	1
ドライブサイズ	2.5インチ - ドライブサイズ
ドライブタイプ	SAS、SATA
対応ドライブ高さ	5mm
	7 mm
	9.5 mm
	12. 5 mm
	15 mm

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

環境条件

動作温度	0° C to 55° C (23° F to 95° F)
保存温度	-20° C to 55° C (-4° F to 131° F)
湿度	5%~65% RH

物理的特徴

色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	スチール、プラスチック
最大ドライブ高さ	15 mm [0.6 in]
製品縦	11.9 cm [4.7 in]
製品横	7.0 cm [2.8 in]
製品高さ	1.7 cm [0.7 in]

製品重量		82.0 g [2.9 oz]
パッケージ情報		
パッケージ数量		1
パッケージ縦		7.6 cm [3.0 in]
パッケージ横		12.9 cm [5.1 in]
パッケージ高さ		2.7 cm [1.1 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量		108.0 g [3.8 oz]
箱に含まれているもの		
パッケージ内容		1 – 2.5インチ ホットスワップHDDトレイ
		4 – ネジ
		2 – キー
Warranty Information		
Warranty		整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。