シリアルRS-232Cクロスケーブル 3m D-Sub9ピン(メス) - D-Sub25ピン(オス)

製品ID: SCNM925FM



DB25オスコネクタをDB9メスコネクタに変換する3m シリアル
ヌルモデムケーブル(クロスケーブル)。9ピンシリアル機器を25ピンシリアルポートに接続、またはシリアル接続を介してPCとPCの間でファイルを転送することができます。

このシリアル／ヌルモデムケーブルは、高い信頼性を提供し、長期間の使用に耐えるよう設計されています。

認証、レポート、互換性

RoHS Compliant

用途

・9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続

・パソコン間のファイル転送に使用

製品の特長

・3m シリアルケーブル:1つのD-Sub9ピン(メス)と1つのD-Sub25ピン(オス)
コネクターを備えており、9ピンのシリアルデバイスを25ピンのシリアルポートに接続したり、シリアル接続を介してPCからPCへファイルを転送することが可能なシリアルクロスケーブル(ヌルモデムケーブル)SCNM925FM

.
優れた品質と耐久性:信頼性が高く持続する接続を確保するために設計され、歪みを防止するモールドコネクターとEMIを防ぐための高品質なシールドを採用したRS-232Cクロスケーブル

・仕様: 3m DB9(メス)-DB25(オス)ケーブル | ピン配置: クロス-ワイヤー/ヌル-モデム | 被覆材: PVC | 色:グレー

.

注：このケーブルは、クロスワイヤー（ヌルモデムケーブル）です。ストレートスルー接続では動作しません。お使いの機器がストレートスルー接続かヌルモデム接続かについては、製造元にお問い合わせください。

コネクタ		
	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタA	1 - DB9（D-Sub）[9ピン]
	コネクタB	1 - DB25（D-Sub）[25ピン]
物理的特徴		
	色	グレー
	ケーブル長さ	3.0 m [10.0 ft]
	製品縦	3.0 m [10.0 ft]
	製品横	5.5 cm [2.2 in]
	製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
	製品重量	160.0 g [5.6 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
	パッケージ横	12.8 cm [5.0 in]
	パッケージ高さ	1.5 cm [0.6 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	166.0 g [5.9 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 3m シリアル ヌルモデム ケーブル 9ピン メス- 25ピン オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。