

RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル 1m メス(DB-9/D-Sub9ピン) - メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック

製品ID: SCNM9FF1MBK



DB9/D-Sub 9ピン ヌルモデムケーブル(1m メス/メス)。シリアル装置を9ピンシリアルポートに接続します。また、シリアル接続でPCからPCへファイルを直接転送することができます。

長期的に安定した接続機能を提供するように設計されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ PC - PCファイル転送に使用可能
- ・ 9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続

製品の特長

- ・ 高品質シールドによりEMI干渉を防止
- ・ モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	9
コネクタメッキ	ニッケル

	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	アルミ箔とドレイン線
コネクタ		
	コネクタA	1 – DB9 (D-Sub) [9ピン]
	コネクタB	1 – DB9 (D-Sub) [9ピン]
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	28 AWG
	ケーブル長	1 m [3.3 ft]
	製品縦	100.0 cm [39.4 in]
	製品横	3.3 cm [1.3 in]
	製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
	製品重量	82.0 g [2.9 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	16.9 cm [6.7 in]
	パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
	パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	86.0 g [3.0 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – 1m DB9 RS232シリアルヌルモデムケーブル メス/メス ブラック

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。