

シリアルRS232Cクロスケーブル/ヌルモデムケーブル 1m メス/オス ブラック

製品ID: SCNM9FM1MBK



DB9/D-Sub 9ピン ヌルモデムケーブル(1m メス/オス)。シリアルプリンタを9ピンシリアルポートに接続します。また、シリアル接続でPCからPCへファイルを直接転送することができます。

長期的に安定した接続機能を提供するように設計されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ パソコン間のファイル転送に使用
- ・ 9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続

製品の特長

- ・ 1x DB9メスコネクタ
- ・ 1x DB9オスコネクタ
- ・ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
- ・ モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

ハードウェア

	保証に関する方針	Lifetime
	導体数	7
<hr/>		
コネクタ		
	コネクタA	1 - DB9 (D-Sub) [9ピン]
	コネクタB	1 - DB9 (D-Sub) [9ピン]
<hr/>		
物理的特徴		
	色	ブラック
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	28 AWG
	ケーブル長	1 m [3.3 ft]
	製品縦	100.0 cm [39.4 in]
	製品横	3.4 cm [1.3 in]
	製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
	製品重量	81.0 g [2.9 oz]
<hr/>		
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	16.5 cm [6.5 in]
	パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
	パッケージ高さ	1.8 cm [0.7 in]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	86.0 g [3.0 oz]
<hr/>		
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック
<hr/>		

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。