USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab

Produkt-ID: SDCOTG

Das SDCOTG USB On-The-Go (OTG) Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab™ hat eine (30-pin) Samsung-Steckverbindung und eine (4-pin) USB Typ 'A' Buchsenverbindung, und ermöglich es, Ihrem Galaxy Tab auf eine einfache Weise einen USB Port hinzuzufügen, so dass Sie USB-Zubehörgeräte (z. B. USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) anschließen können.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

• Fügen Sie Ihrem Samsung Galaxy Tab™ einen standardmäßigen USB-Port hinzu

• Verbinden Sie eine USB-Tastatur oder Maus mit Ihrem Tablet-PC

• Verbinden Sie einen USB-Stick mit Ihrem Tab™ für Wechseldatenspeicherung

## Merkmale

• Unterstützung für USB OTG (On-the-Go)-fähige Geräte

• 1x Samsung 30-pin Dock-Anschluss

- 1x USB ‘A’ Buchsen Verbindungsport
- Stabile Bauweise

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Garantiebestimmungen | Lifetime |
| | Steckverbinderplatten | Nickel |
| | Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf |
| Steckverbinder | | |
| | Steckverbinder A | 1 - Samsung (30-polig) Anschluss |
| | Steckverbinder B | 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Farbe | Schwarz |
| | Drahtstärke | 26/28 AWG |
| | Kabellänge | 6.0 in [152.4 mm] |
| | Produktlänge | 6.0 in [152.4 mm] |
| | Produktgewicht | 0.3 oz [8 g] |
| Verpackungsinformationen | | |
| | Paketmenge | 1 |
| | Paketlänge | 6.3 in [16.0 cm] |
| | Paketbreite | 2.4 in [6.1 cm] |
| | Pakethöhe | 1.0 in [2.5 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 0.5 oz [14 g] |
| Verpackungsinhalt | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Im Paket enthalten | 1 - 15 cm Samsung-auf-USB OTG-Adapter Stecker/Buchse |
| Garantieinformationen | | |
| | Warranty | Lifetime |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.