

Festplatten Löscher und Dockingstation - Standalone mit 4Kn Unterstützung

Produkt-ID: SDOCK1EU3P2



Mit diesem Festplatten-Löscher können Sie ein SATA-Solid-State-Laufwerk (SSD) oder Festplatte (HDD) löschen, ohne eine Verbindung zu einem Host-Computer herstellen zu müssen. Dieser ist kompatibel mit 2,5- und 3,5-Zoll-Festplatten und unterstützt SATA I, II und III sowie Laufwerke mit großer Kapazität, einschließlich 4Kn-Festplatten.

Diesen Löscher können Sie beruhigt verwenden, wiederverwenden oder eine Festplatte damit aufsetzen. Es verbleiben keine Daten auf der Festplatte, und können nicht mit Datenwiederherstellungs Software wieder verfügbar gemacht werden.

Der SSD- und HDD-Löscher unterstützt neun Löschmodi zur Unterstützung einer Vielzahl von Sicherheitsanforderungen, einschließlich:

- Schnelles Löschen
- Überschreiben mit einem oder mehreren Durchgängen
- Benutzerdefiniertes Löschen
- Sicheres Löschen
- Erweitertes Sicheres Löschen

Der Löscher stellt sicher, dass Daten gelöscht werden (ein sicheres Löschen), was von Regierungsbehörden und Organisationen verlangt wird, die strenge Richtlinien zum Löschen von Daten haben. Das Löschen ist eine sehr sichere Methode zum Löschen von Daten von Ihrem Speichergerät, die dem vom National Institute of Standards and Technology festgelegten Medienhygienestandard NIST 800-88 Rev. 1 entspricht

Der Festplatten-Löscher kann eine Verbindung zu einem seriellen RS232-Drucker herstellen, um eine Aufzeichnung des Löschvorgangs zu drucken. Der Beleg beinhaltet die Uhrzeit und das Datum der

Löschung sowie den verwendeten Löschmodus.

Mit dem LCD können Sie auch die Leistung und den Abschluss des Löschvorgangs überwachen.

Der Löscher kann als SATA-Dock verwendet werden, wenn er an einen Computer angeschlossen ist, der USB 3.0 unterstützt. Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s werden unterstützt.

Als Dock kann es:

- Festplatten sichern
- Festplatten überprüfen
- Daten auf eine Festplatte übertragen

Der SDOCK1EU3P2 ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- IT-Techniker und Business-Profis, die schnell und sicher Daten auf SSDs oder HDDs löschen müssen
- Systemadministratoren, IT-Profis und Geschäftsadministratoren, die schnellen Zugriff auf Laufwerke benötigen
- IT-Techniker, die regelmäßig verschiedene Festplatten testen oder bewerten und zwischen diesen wechseln müssen

Merkmale

- Bereinigen Sie mit diesem SSD-Festplattenlöscher Ihre Laufwerke mit Löschmodi die weltweite Standards erfüllen, einschließlich NIST 800-88 Rev. 1 Sicheres Löschen gemäß Bereinigungsrichtlinien
- Überwachen Sie den Löschvorgang und Drucken Sie den Report für Ihre Unterlagen
- Daten vor dem Löschen der Festplatte sichern - verwenden Sie den Löscher als SATA-Dock
- Unterstützt USB 3.0-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s

Hardware

Garantiebestimmunge 2 Years
n

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Schnittstelle | USB 3.0 |
| Bustyp | USB 3.0 |
| Anzahl von Laufwerken | 1 |
| Laufwerkgröße | 2.5in & 3.5in |
| Laufwerktyp | SATA |
| Laufwerkinstallation | Entnehmbar |
| Chipset-ID | Xilinx - Spartan-6 |

Leistung

| | |
|--------------------------------|---|
| Max. Datenübertragungsr ate | 3 Gbit/s |
| Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s |
| 4Kn Support | Ja |
| S.M.A.R.T. Support | Ja |
| Typ und Rate | SATA III (6 Gbps) |
| Portvervielfältigung | Nein |
| Löschmodi | Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite Custom Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) |
| Max. Laufwerkskapazität | Derzeit getestet mit bis zu 10 TB 7200 RPM |
| Hot Swap-Funktion | Ja |



MTBF 8.640 Stunden

Steckverbind
er

| | |
|----------------------------|--|
| Laufwerksteckverbind er | SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) |
| Hostanschlüsse | USB Type-B (9-polig) USB 3.0 |
| Andere Schnittstelle(n) | DB 9-pin Serial |

Software

| | |
|----------------------------------|---|
| Betriebssystemkompa tibilität | Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich. |
|----------------------------------|---|

Spezielle
Hinweise/Anfo
orderungen

| | |
|---------|---|
| Hinweis | Quittungsdruck über RS232-Seriell-Port erfordert einen Drucker, der die Druckersteuerungssprache ESC/P unterstützt. |
|---------|---|

Anzeiger

| | |
|--------------|--|
| LED-Anzeiger | 2-Zeilen LCD Display obenauf Ein-/Aus-LED Aktivitäts-LED HPA/DCO-Erkennungs-LED |
|--------------|--|

Strom

| Mit Stromadapter | Mit Netzadapter |
|-------------------------------|-----------------|
| Eingangsspannung | 100 - 240 AC |
| Eingangsstrom | 1.4 A |
| Ausgangsspannung | 12V DC |
| Ausgangsstrom | 5 A |
| Polarität der Mittelspitze | Positiv |
| Steckertyp | M |

Stromverbrauch 60

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Feuchtigkeit 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
Gehäusotyp Stahl
Produktlänge 5.5 in [14 cm]
Produktbreite 4.8 in [12.3 cm]
Produkthöhe 2.8 in [70 mm]
Produktgewicht 23.2 oz [656 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 14.6 in [37.2 cm]
Package Width 7.2 in [18.3 cm]
Package Height 3.5 in [90 mm]
Versandgewicht (Verpackung) 4.5 lb [2.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Laufwerks-Löscher und -Dock
USB 3.0 Kabel
Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.