

1-Bay Festplatten Löscher, Selbständiges HDD/SSD Löschgerät, USB 3.0 auf SATA II (3 Gbit/s), 9 Löschmodi, LCD Bildschirm, Secure Erase, DB9 Druckeranschluss, TAA Konform

Produkt-ID: SDOCK1EU3P



Nutzen Sie Ihre SATA-Laufwerke optimal. Mit diesem unabhängigen Löschdock können Sie Ihre 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Solid-State-Laufwerke oder Festplatten löschen, ohne eine Verbindung zu einem Host-Computer herstellen zu müssen. Dadurch können Sie Ihre SATA-Festplatte ganz einfach wiederverwenden oder neu aufsetzen. Das Dock bietet eine gedruckte Bestätigung, wenn Daten sicher gelöscht wurden, und sorgt so für mehr Sicherheit.

Mit dem Lösch-Dock erhalten Sie zudem ein Dock mit Einzellaufwerk für Ihr SATA-Laufwerk mit schneller USB 3.0-Leistung, auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt (5 Gbit/s).

Dank der Verwendung branchenweit anerkannter Löschmodi können Sie sicher sein, dass der unabhängige Löscher die Daten Ihrer 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SSD oder HDD sicher bereinigt oder löscht.

Das Löschdock unterstützt neun Löschmodi, darunter schnelles Löschen, Überschreiben (1 Durchgang oder mehrere Durchgänge), benutzerdefiniertes Löschen, sicheres Löschen und erweitertes sicheres Löschen. Die Löschmethoden für das Überschreiben mit mehreren Durchgängen (3 Durchgänge, vollständige Löschung der Festplatte) entsprechen den Anforderungen der DoD-Standards (5220.22-M).

Das Löschdock kann an einen seriellen RS-232-Drucker angeschlossen werden, um einen Bericht zum Löschvorgang auszudrucken. Damit erhalten Sie eine Bestätigung, dass der Löschvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Funktion ist ideal für IT-Techniker, Systemadministratoren und alle Abteilungen, die für das Löschen sensibler oder vertraulicher Daten eine Bestätigung benötigen. Auf dem gedruckten Dokument sind Uhrzeit und Datum des Löschvorgangs sowie der Löschmodus angegeben. Der Festplatten-Löscher sorgt dafür, dass die Daten gelöscht werden (ein sicheres Löschen). Dies wird von Behörden und Organisationen mit strengen Richtlinien zum Löschen von Daten verlangt. Die Bereinigung ist eine sehr sichere Methode zum Löschen von Daten von Ihrem

Speichergerät und entspricht den Anforderungen von NIST 800-88 Rev. 1 Standard zur Medienbereinigung festgelegt vom National Institute of Standards and Technology.

IT-Technikern oder Business-Profis, die Dateien überprüfen oder verschiedene Festplatten testen müssen, ermöglicht das Dock mit Hot-Swap-Funktionalität die Zufuhr und Entnahme von Festplatten nach Bedarf. Das Dock verfügt über einen einzelnen SATA-Schacht, welcher das Einstecken von Festplatten von oben ermöglicht und einfachen Zugriff auf Ihre Festplatten bietet. Dies erleichtert die schnelle Sicherung oder Datenübertragung auf eine Festplatte oder ein Solid-State-Laufwerk.

Dank Unterstützung für SATA I- und II-Laufwerke sowie Festplatten mit hoher Kapazität, (bis zu 6 TB getestet) ist diese Dockingstation kompatibel mit nahezu allen 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-SSD oder HDD-Laufwerken.

Das Löschdock funktioniert auch mit mSATA-Laufwerken und M.2-Laufwerken mit einem kompatiblen StarTech.com-Adapter:

mSATA-Laufwerke: Verwenden Sie den Adapter von StarTech.com SAT32MSAT257
mSATA-SSD-auf2,5-Zoll-SATA-Adapterkonverter

M.2-Laufwerke: Verwenden Sie den Adapter von StarTech.com SAT32M225
M.2-NGFF-SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-Adapterkonverter

Das Löschdock ist betriebssystemunabhängig und ermöglicht so eine schnelle und einfache Einrichtung. Dank seines kompakten Designs nimmt es nur wenig Platz in Anspruch, sodass es mühelos an Ihrem Arbeitsplatz verstaut werden kann.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- IT-Techniker und Geschäftsleute, die Daten schnell und sicher löschen möchten, um SSDs oder HDDs umzunutzen
- Systemadministratoren, IT-Profis und Geschäftsadministratoren, die schnellen Zugriff auf Laufwerke benötigen
- Für IT-Techniker, die regelmäßig unterschiedliche Festplatten testen und wechseln müssen

Merkmale

- **FESTPLATTENLÖSCHER:** Dieser Festplattenlöscher mit einem Einschub verfügt über 9 Löschfunktionen, es funktioniert als USB zu SATA Adapter und ist in der Lage, Festplatten eigenständig, ohne Computer zu löschen; Hardware Löschwerkzeug
- **LAUFWERK KOMPATIBILITÄT:** Arbeitet mit 2,5/3,5" SATA Laufwerken beliebiger Kapazitäten oder Dateiformate; OS unabhängig; SATA II (3 Gbit/s); IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT32MSAT257), SATA M.2 (SAT32M225) Adapter separat erhältlich
- **LÖSCHMODUS:** 9 Löschmodi inkl. Quick Erase, Single/3/7 Pass Overwrite, Custom Erase, Secure & Enhanced Secure Erase (erfüllt NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge); DB9 (RS232) Druckeranschluss; USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s); Werkzeuglose Konstruktion
- **LCD MENU DISPLAY:** LCD-Display mit Taste für Konfiguration und Einrichtung des Laufwerks; Multifunktions-LEDs; Upgradefähige Firmware für zukünftige Standards; Inklusive 0,9 m USB 3.2 (5 Gbit/s) Typ-A Kabel und Universal Netzteil
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser 1-Bay Festplatten Löscher für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	3 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	SATA II (3 Gbps)
Löschmodi	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)

3-Pass Overwrite

7-Pass Overwrite

Custom Erase

Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)

Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)

Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit bis zu 6 TB und 7200 U/min

Hot Swap-Funktion Ja

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Hostanschlüsse 1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)

Andere Schnittstelle(n) 1 - DB 9-pin Serial

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Quittungsdruck über RS232-Seriell-Port erfordert einen Drucker, der die Druckersteuerungssprache ESC/P unterstützt.

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - 2-Zeilen LCD Display obenauf

1 - Betriebs- und Aktivitäts-LED

1 - HPA/DCO-Erkennungs-LED

Strom

Stromversorgung Mit Netzadapter

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 1.4 A

Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	60

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyyp	Kunststoff
Produktlänge	5.5 in [14 cm]
Produktbreite	4.8 in [12.3 cm]
Produkthöhe	2.8 in [7 cm]
Produktgewicht	23.2 oz [656 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	14.8 in [37.6 cm]
Paketbreite	7.4 in [18.7 cm]
Pakethöhe	3.5 in [9.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.5 lb [2.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Festplatten-Löschstation und USB 3.0-Dock
	1 - USB 3.0 Kabel
	1 - Universales Netzteil
	4 - Netzadapterstecker (NA/EU/GB/AU)
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.