

2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD

Produkt-ID: SDOCK2U33



Mit der Dualen 2,5-Zoll/3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation SDOCK2U33 können Sie Laufwerke über einen einzigen USB-Port gleichzeitig an Ihr Desktop oder Laptop anschließen und wechseln.

Diese Festplatten-Dockingstation ist mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) ausgestattet und ermöglicht es, die schnellsten Laufwerktechnologien wie SATA III (6 Gbit/s), Solid State Drives (SSD) und Hybrid-Laufwerke, in Verbindung mit UASP-fähigem Host-Controller mit bis zu 70% höherer Geschwindigkeit als herkömmliches USB 3.0 optimal zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen.

Das Festplattendock verfügt über unabhängige Stromtasten für jedes einzelne Laufwerk, sodass jedes Festplattenlaufwerk separat betrieben werden kann. So haben Sie die Möglichkeit, ein Laufwerk per Hot-Swap auszutauschen, während Daten übertragen werden, und auf diese Weise Zeit zu sparen.

Mit einem zusätzlichen SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt SDOCK2U33 alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Das SDOCK2U33 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung von erforderlichen Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Systembauer und IT-Spezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken.
- Datenübertragung von einer Festplatte zur anderen
- Techniker, die mehrere Festplatten testen oder benchmarken.
- Sichern Sie wichtige Daten, und nehmen Sie das Laufwerk ganz einfach mit zur sicheren Aufbewahrung

Merkmale

- Unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und UASP für optimale Leistung
- Für jedes Laufwerk eine eigene Einschalttaste
- Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- Doppelter Einbauschacht mit Toplader-Design mit Laufwerkklappen

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.0
Anzahl von Laufwerken	2

Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 7200 U/min pro Schacht (8 TB insgesamt) und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 2 TB und 5900 U/min (2 TB insgesamt)
Einbauvorgänge	15,000 Cycles
MTBF	30.000

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Laufwerkstromversorgung/Aktivität
--------------	-----------------------------------

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.3 A
Ausgangsspannung	12V DC



Ausgangsstrom	3 A
Steckertyp	M
Stromverbrauch	36

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	5.8 in [14.8 cm]
Produktbreite	5.2 in [13.2 cm]
Produkthöhe	2.8 in [70 mm]
Produktgewicht	18.1 oz [513 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	4.8 in [12.2 cm]
Package Width	7.4 in [18.9 cm]
Package Height	8.3 in [21.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 lb [1.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0 auf zweifache 2,5/3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation
	1 m USB 3.0-Kabel

Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für

Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien
und Neuseeland einkaufen

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

