

4 Bay festplatten Dockingstation für 2,5"/3,5" SSDs und HDDs - eSATA/USB 3.0 zu SATA (6 Gbit/s)

Produkt-ID: SDOCK4U33E



Docken und wechseln Sie bis zu vier Laufwerke gleichzeitig von Ihrem Laptop oder Desktopcomputer mithilfe eines einzigen eSATA- oder USB-Anschlusses. Diese 4-Schacht-Dockingstation ermöglicht hohe Datenkapazität und schnelle Dateiübertragungen mit Unterstützung für SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s).

Greifen Sie auf mehrere Laufwerke zu mithilfe dieser Vier-Schacht-Dockingstation. Sie spart jeden Tag wertvolle Zeit durch unabhängigen Zugriff auf vier 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten oder Solid State-Laufwerke. Sie ist hervorragend für Datenwiederherstellungen, Imaging oder Sicherungen geeignet und ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf vier Laufwerke, statt die Laufwerke nacheinander anschließen zu müssen.

Sie können die Dockingstation entweder über eSATA oder USB anschließen. Für schnelle Leistung und effiziente Datenübertragungen bei Anschluss über eSATA unterstützt die Dockingstation volle SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten - bis zu 6 Gbit/s. Für universelle Kompatibilität kann das Dock über USB 3.0 mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s angeschlossen werden und unterstützt zudem UASP für höhere Leistung.

Für IT-Techniker oder Geschäftsleute, die Dateien überprüfen oder verschiedene Laufwerke testen, ermöglicht das Dock auch Hot Swap von Laufwerken nach Bedarf. Dank der toasterähnlichen Topladebauweise mit Laufwerksauswurf-tasten ist das Dock sehr benutzerfreundlich, während zwei leise Kühlflüster die Wärme abführen und zu einer optimalen Betriebstemperatur beitragen.

Dank Unterstützung für SATA I, II und III und Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet bis zu 6 TB) ist diese Dockingstation kompatibel mit praktisch jedem 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-SSD oder -HDD-Laufwerk.

Die Dockingstation funktioniert mithilfe eines kompatiblen StarTech.com-Adapters auch mit 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Laufwerken und M.2-Laufwerken: IDE-Festplatten: Nutzen Sie

den StarTech.com-Adapter SAT2IDEADP SATA-auf-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten-Adapter für HDD-Docks mSATA-Festplatten: Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT32MSAT257 mSATA-SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-Adapterkonverter M.2-Laufwerke: Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-Adapterkonverter

Das Vier-Schacht-Dock ist OS-unabhängig, sodass eine schnelle und einfache Konfiguration gewährleistet ist. Dank der kompakten Bauweise und des geringen Platzbedarfs fügt es sich leicht in Ihren Arbeitsplatz ein.

Das SDOCK4U33E wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Systembauer und IT-Spezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke erhalten
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken
- Datenübertragung von einem Laufwerk zum anderen
- Techniker können mehrere Laufwerke ganz einfach testen oder benchmarken
- Sichern Sie wichtige Daten, und nehmen Sie das Laufwerk ganz einfach mit zur sicheren Aufbewahrung

Merkmale

- Greifen Sie auf bis zu vier SATA-Laufwerke in einer einzigen Dockingstation zu
- Unterstützt sowohl 2,5- als auch 3,5-Zoll-HDDs und -SSDs
- USB 3.0- oder High Speed-eSATA-Hostanschluss mit Port Multiplier
- Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
- Topladerbauweise mit Laufwerkklappen und Laufwerksauswurfstasten
- UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
- Doppelte 60mm Kühllüfter
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.x

- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmung en	2 Years
Lüfter	Ja
Gebälse	60 mm
Schnittstelle	USB 3.0 & eSATA
Anzahl von Laufwerken	4
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Lüfterlagertyp	Hülsenlager
Chipset-ID	JMicron - JMS567 JMicon - JBM575

Leistung

Max. Datenübertragungsr ate	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Portvervielfältigung	Ja
Max. Laufwerkskapazität	Aktuell getestet mit bis zu 6TB
Hot Swap-Funktion	Ja
MTBF	30000



Steckverbind er

Laufwerksteckverbind er	22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
Hostanschlüsse	USB Type-B (9-polig) USB 3.0 eSATA (7 pin, Data) Plug

Software

Betriebssystemkompa tibilität	OS independent; No software or drivers required
----------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Strom Aktivität
--------------	------------------------

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	2.0A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	6500mA
Steckertyp	4-pin DIN
Stromverbrauch	78

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff



Produktlänge	11.2 in [28.5 cm]
Produktbreite	6.8 in [17.2 cm]
Produkthöhe	3.4 in [87.3 mm]
Produktgewicht	2.2 lb [1.0 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	13.5 in [34.3 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Package Height	6.7 in [17 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.3 lb [2.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4-Schacht-Festplatten-Dockingstation Universales Netzteil Netzkabel (NA/GB/EU/AU) USB-A-auf-B-Kabel eSATA-Kabel Kurzanleitung für Installation
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

