

1-Bay USB 3.1 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Docking Station, Top-Loading Laufwerksschacht

Produkt-ID: SDOCKU313



Nutzen Sie die Leistung von USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) dank dieser Dockingstation für ein einziges Laufwerk. Sie unterstützt sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-Solid State- und Festplattenlaufwerke (getestet mit Festplatten bis zu 16 TB bei 7200 U/min.)

USB 3.2 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s - die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.

Es war nie einfacher, Laufwerke für Desktopcomputer oder Laptops zu docken und zu wechseln. Schieben Sie die Laufwerke einfach in den Steckplatz für Einschub von oben. Werkzeuge oder Einschübe werden nicht benötigt. Die HDD-Ausstoßtaste ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen der Laufwerke.

Die Dockingstation wird mit einem USB Type-A-auf-B-Kabel geliefert und bietet Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB 3.0-, 2.0- und 1.x-Geräten. Sie unterstützt auch UASP für höhere Leistung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Perfekt für Systembauer und IT-Spezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken
- Datenübertragung von einer Festplatte zur anderen
- Verbringen Sie einfach die Sicherungsdaten an einen anderen Ort zur sicheren Aufbewahrung

Merkmale

- **FESTPLATTEN DOCKINGSTATION:** Diese 1-Bay Festplatten Dockingstation ermöglicht den Zugriff auf ein 2,5/3,5" SATA-HDD zur Datensicherung, Imaging und Datenübertragung über USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s); Werkzeuglose Design erlaubt Hot-Swapping von Laufwerken
- **LAUFWERK KOMPATIBILITÄT:** Unterstützt eine 2,5/3,5" SATA HDD/SSD beliebiger Kapazität; 4Kn kompatibel; OS unabhängig; IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25), & M.2 SATA (SAT32M225) Adapter separat erhältlich
- **LEISTUNG:** Maximale Leistung Ihres SATA 3 Laufwerks mit 10 Gbit/s USB 3.2 Host Anschluss. Integrierter SATA-Controller mit aktualisierbarer Firmware; Abwärtskompatibel mit früheren SATA/USB Versionen; Keine Software/Treiber erforderlich
- **SPEZIFIKATIONEN:** Festplatten Dock mit einem Schacht; SATA 1/2/3 mit TRIM; USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Anschluss; Werkzeuglose Konstruktion; Top-Loading Design mit Auswurfaste; Strom- und Aktivitäts LEDs; Inkl. 1m USB-A Kabel und Universal Netzteil
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese Single Bay Festplatten Dockingstation für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2
Bustyp	USB 3.2 Gen 2

Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	2
Chipset-ID	ASMedia - ASM235CM

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 6TB und 7200 U/min

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 USB Typ-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	24

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetypp	Kunststoff
Produktlänge	5.7 in [14.5 cm]
Produktbreite	3.6 in [9.3 cm]
Produktgröße	2.5 in [6.4 cm]
Produktgewicht	13.8 oz [392 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.4 in [16.2 cm]

Paketbreite	3.6 in [9.1 cm]
Pakethöhe	6.8 in [17.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 lb [0.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB 3.1 HDD Dock
	1 - USB 3.1-A-zu-B-Kabel (1,2 m)
	1 - Universal-Stromadapter - 127 cm (Kabel)
	4 - Stecker für Stromadapter (NA,EU,UK,ANZ)
	1 - Kurzanleitung für Installation

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.