

HDD/SSDスタンド／USB 3.1 Type A&C/eSATA接続／1ベイ／2.5/3.5インチ／トップローディング／ハードドライブ
ドッキングステーション／外付け ハードディスク ドック

製品ID: SDOCKU313E



2.5インチ／3.5インチSATAハードドライブ/SSD用シングルドライブドッキングステーション。USB 3.1 Gen 2(最大10Gbps)またはeSATAを介してドライブを接続し、アクセス可能にします。

SATAソリッドステートドライブまたはハードドライブに素早くアクセスできるドッキングステーションは、ドライブイメージ作成、データ回復、バックアップなどのIT業務に最適です。

USB 3.1 Gen 2またはeSATAのどちらを使用しても接続でき、最新の高性能SSD/HDDを活用することができます。

ドライブは上から差し込むようになっており、デスクトップPCやノートパソコンから外したドライブの交換やドッキングが簡単です。工具やトレイは使わず、SSDやHDDをドライブスロットに上から挿入するだけのシンプル操作です。ドライブの取り外しもHDDイジェクトボタンひとつで簡単にできます。

このシングルベイドッキングステーションには、USB Type-A – Type-Cケーブルが付属しており、USB-C対応機器で使用可能です。USB Type-A – Type-Bケーブルも同梱しており、既存のUSB 1.x/2.0/3.0機器との下位互換性も提供します。また、eSATAケーブルも製品に付属しています。

このドッキングステーションは、UASPによるパフォーマンスの拡張に対応しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ドライブへのクイックアクセスが可能。システム構築、IT業務に最適
- ・データをすばやくバックアップし、アーカイブドライブに保存
- ・別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単

製品の特長

- ・ハードドライブドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)もしくはeSATA接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド
- ・ドライブの互換性: 様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。1m eSATA、USB-A/Cケーブル付属
- ・パフォーマンス: 10 Gbps USB 3.2および6 Gbps eSATAホスト接続でSATA3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要
- ・仕様: シングルベイ ハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/eSATA (6 Gbps)またはUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティLED/eSATA、USB-A および Cケーブル(1m)付属

StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ファン	なし
インターフェース	USB 3.2 Gen 2
	eSATA
バス型	USB 3.2 Gen 2 & eSATA
ドライブ数	1
ドライブサイズ	2.5 & 3.5 インチ - ドライブサイズ
ドライブタイプ	SATA
ドライブ実装	取り外し可能
チップセットID	ASMedia - ASM235CM

性能

タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASPサポート	あり
TRIM対応	あり
4Kn Support	あり

タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
最大ドライブ容量	7200 RPM、6TBまで現在テスト済み
ホットスワップ対応	あり
<hr/>	
コネクタ	
ドライブコネクタ	1 – SATAデータ&電源 [7+15ピン]
ホストコネクタ	1 – USB 3.2 USB Type-B (9ピン、Gen 2、10Gbps) 1 – eSATA (データ) [7ピン]
<hr/>	
ソフトウェア	
OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
<hr/>	
特記 / 必要条件	
注意	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
<hr/>	
インジケータ	
LEDインジケータ	1 – 電源 & アクティビティ
<hr/>	
電源	
電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.6 A
出力電圧	12 VDC
出力電流	2.0 A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	M
消費電力(W)	24
<hr/>	
環境条件	
動作温度	5° C to 35° C (41° F to 95° F)
保存温度	-20° C to 50° C (-4° F to 122° F)
湿度	20%~80% RH
<hr/>	
物理的特徴	
色	ブラック
エンクロージャタイプ	プラスチック

製品縦	14.5 cm [5.7 in]
製品横	9.3 cm [3.7 in]
製品高さ	6.3 cm [2.5 in]
製品重量	410 g [14.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.2 cm [6.4 in]
パッケージ横	9.8 cm [3.9 in]
パッケージ高さ	17.2 cm [6.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.8 kg [1.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – USB 3.1 & eSATA HDD/SSD ドッキングステーション 1 – ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド 1 – 1m USB-A – USB-Bケーブル 1 – 1m USB-C – USB-Bケーブル 1 – 1m eSATAケーブル 1 – クイックスタートガイド
---------	--

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。