

SFP+モジュール／Cisco製品SFP-10G-LR-40互換／10GBASE-LR準拠光トランシーバ／1310nm／DDM

製品ID: SFP-10G-LR-40-ST



SFP-10G-LR-40-STは、Cisco製SFP-10G-LR-40互換のSFP+トランシーバモジュールです。Cisco®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、10GBASE-LR準拠10GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で40kmの距離に対応します。

技術仕様:

- ・ 波長: 1310nm
- ・ 最大データ転送レート: 10Gbps
- ・ タイプ: シングルモード
- ・ 接続タイプ: LCコネクタ
- ・ 最大転送距離: 40km
- ・ MTBF: 426,514,897時間
- ・ 消費電力: 1.6W以下
- ・ デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

このSFP+モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・ Cisco製 SFP-10G-LR-40と100%互換: Cisco製スイッチモデルで使用可能 (Firepower, ASR9000, ASR1000, NCS5500, C3850など)
- ・ 技術仕様: 10GBASE-LR | 10Gbps | シングルモード (SMF) | LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング (DDM) | 最大転送距離 40km
- ・ メーカーホスト互換性を検証: Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
- ・ MSA準拠製品のスイッチに対応: アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能 (Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
- ・ 安心サポート: モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供 (併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Cisco
業界標準	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

性能

最大データ転送速度	10.00 Gbps
最大伝達距離	40 km
ファイバタイプ	シングル モード
波長	1310 nm
ファイバ動作モード	全二重 (フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
MTBF	1,386,624,697 hours
消費電力 (W)	< 1.6W

物理的特徴

製品縦	1.4 cm [0.5 in]
製品横	5.8 cm [2.3 in]
製品高さ	1.4 cm [0.5 in]
製品重量	21 g [0.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.4 cm [4.5 in]
パッケージ横	9.2 cm [3.6 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	54.0 g [1.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - SFP+ トランシーバー
---------	------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。