

Modulo Ricetrasmittitore SFP in Fibra 100 Mbps Conforme MSA - 100BASE-FX

ID prodotto: SFP100BFXST



SFP100BFXST è un ricetrasmittitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 100BASE-FX. Il modulo ricetrasmittitore SFP supporta una distanza massima fino a 2 km e offre una connettività Ethernet da 100 Mb affidabile tramite cavo in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 155 Mbps
- Tipo: Fibra multimodale
- Tipo di connessione: Connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 2 km
- Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt
- DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Offre connessioni affidabili da 100 Mbps per reti compatibili con 100BASE-FX
- I moduli SFP di STech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3u 100BASE-FX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	155 Mbps
Distanza di trasferimento max	2 km (1.2 mi)
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	100 Mbps
Consumo energetico	< 1 W

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
-------------------------	-------------------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra a 100 Mbps e convertitori multimediali
------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.7 oz [20.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	3.7 in [9.3 cm]
Larghezza del Pacco	4.4 in [11.3 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [42.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Ricetrasmittitore SFP

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.