

Modulo Ricetrasmittitore SFP in Fibra 100 Mbps Conforme MSA - 100BASE-ZX

ID prodotto: SFP100BZXST



SFP100BZXST è un ricetrasmittitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 100BASE-ZX. Il modulo ricetrasmittitore SFP supporta una distanza massima fino a 80 km e offre una connettività Ethernet da 100 Mb affidabile tramite cavo in fibra. Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1550nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 155 Mbps
- Tipo: Fibra monomodale
- Tipo di connessione: Connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 80 km
- Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt
- DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Offre connessioni affidabili da 100 Mbps per reti compatibili con 100BASE-ZX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3u 100BASE-ZX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	155 Mbps
Distanza di trasferimento max	80 km (49.7 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1550nm
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
DDM	Sì

Reti compatibili 100 Mbps

Consumo energetico < 1 W

Connettore/i

Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica

Note/requisiti speciali

Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra a 100 Mbps e convertitori multimediali

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Argento

Lunghezza prodotto 2.4 in [60.0 mm]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Peso prodotto 0.6 oz [18.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 4.6 in [11.7 cm]

Larghezza del Pacco 3.7 in [9.3 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.8 oz [50.0 g]

Contenuto della

confezione

Incluso nella
confezione

1 - Ricetrasmittitore SFP

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.