

Módulo Transceptor SFP Compatible con Dell EMC SFP-100M-FX - 100BASE-FX - Fibra Multimodo (MMF) / Monomodo (SMF) de 100 MbE - SFP Ethernet 100Mb - LC - 2km - 1310 nm - DDM

ID del Producto: SFP100MFXEMS



El modelo SFP100MFXEMS es un módulo transceptor SFP por fibra óptica compatible con el modelo SFP-100M-FX de Dell EMC diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Dell EMC™. Ofrece conectividad fiable a 100 MbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 100BASE-FX, a una distancia máxima de hasta 2 km.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1310 nm,1310 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 100 Mbps
- Tipo: multimodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 2 km
- MTBF: 1.472.572 horas
- Consumo energético: < 1,0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON DELL EMC SFP-100M-FX:** Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Dell EMC compatibles, para conectividad 100bE fiable
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 100BASE-FX | 100Mbps | Monomodo | Conector LC | 1310nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 2km
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Compatible Brand Dell EMC

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 155 Mbps

Distancia Máxima de Transferencia 2 km (1.2 mi)

Tipo de Fibra Single Mode / Multi Mode

Longitud de Onda 1310nm

Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	100 Mbps
MTBF	1.472.572 horas

Conector(es)

Conector A	1 - Ranura SFP
Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

Características Físicas

Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	1.1 oz [30 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.6 in [11.6 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [9.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP
---------------------	---------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.