

Cisco SFP-10G-AOC3M kompatibel - SFP+ aktives optisches Kabel AOC- 3m

Product ID: SFP10GAOC3M



Das SFP10GAOC3M ist ein Cisco SFP-10G-AOC3M-kompatibles SFP-Glasfaserkabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Servern und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.

Dieses aktive optische SFP-Kabel (AOC) unterstützt 10-GbE-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind und Hot-Swap-fähig sind. Dadurch können Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden. Das AOC-Kabel ist leichter und flexibler als das SFP+-Direktanschlusskabel und eignet sich damit ideal für die Installation auf engstem Raum und für längere Distanzen.

Dieses Low-Power-AOC-Kabel mit geringer Latenz ist ideal für Highspeed-Anwendungen wie Point-to-Point-Verbindungen in und zwischen Racks für Netzwerkschwitches oder Server geeignet.

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktanschlusskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken
- Rack-interne und Rack-übergreifende Point-to-Point-Verbindungen für Netzwerkschwitches oder Server

Features

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco SFP-10G-AOC3M
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
- Hot-Swap-fähig
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabeltyp	Active Optical Cable
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s 10 Gbps
	Kompatible Netzwerke	< 1 W (per end)
	Stromverbrauch	
Steckverbinder	Steckverbinder A	SFP+
	Steckverbinder B	SFP+
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
	Produktbreite	0.6 in [14.000 mm]
	Produkthöhe	0.5 in [12.000 mm]
	Produktgewicht	2.3 oz [64.000 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	12.8 in [3.2 cm]
	Package Width	9.7 in [2.5 cm]
	Package Height	0.4 in [10.000 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [90.000 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	SFP+-Kabel

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

