

Cisco SFP-10G-AOC5M kompatibel - SFP+ aktives optisches Kabel AOC - 5m

Produkt-ID: SFP10GAOC5M



Das SFP10GAOC5M ist ein Cisco SFP-10G-AOC5M-kompatibles SFP+-Glasfaserkabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Servern und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.

Dieses aktive SFP+-Kabel (AOC) unterstützt 10-GbE-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind und Hot-Swap-fähig sind. Dadurch können Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden. Das AOC-Kabel ist leichter und flexibler als das SFP+-Direktanschlusskabel und eignet sich damit ideal für die Installation auf engstem Raum und für längere Distanzen.

Dieses Low-Power-AOC-Kabel mit geringer Latenz ist ideal für Highspeed-Anwendungen wie Point-to-Point-Verbindungen in und zwischen Racks für Netzwerkswitches oder Server geeignet.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken

- Rack-interne und Rack-übergreifende Point-to-Point-Verbindungen für Netzwerkschwitches oder Server

Merkmale

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco SFP-10G-AOC5M
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
- Hot-Swap-fähig
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
Stromverbrauch	< 1 W (per end)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SFP+
Steckverbinder B	1 - SFP+

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Physische

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	16.4 ft [5.0 m]
Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	11.4 oz [323.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]
Paketbreite	10.0 in [25.4 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.0 oz [114.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - SFP+-Kabel
--------------------	----------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.