

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-10G-ER
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	40 km (24.8 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1550nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps

	MTBF	38,631,862 hours
	Vermogensopname	< 1.6W
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	1.1 oz [30 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.5 in [11.4 cm]
	Package Width	3.7 in [9.4 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [54.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ Transceiver
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.