

DAC Twinaxケーブル／50cm／MSA対応アンコード／銅線ダイレクトアタッチケーブル／MSA準拠スイッチ対応

製品ID: SFP10GPC05M



MSA準拠SFP+ダイレクトアタッチケーブル。10Gネットワークでの展開を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。銅線ケーブルで安定した10GbE接続を提供し、光ファイバーケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。

このパッシブDACケーブルは、SFP+(Mini-GBIC)ポートに接続する10ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

高速性能を提供するよう設計された0.5mのSFP+銅線ケーブルは、ラック間のネットワークスイッチ／サーバー2点接続など、中距離の用途に適しています。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ・ラック内の2点間ネットワークスイッチ／サーバー接続

製品の特長

- ・MSA UNCODED SFP+ CABLE (DAC): 10G direct attach cable works with MSA compliant switches that accept uncoded transceivers and modules
- ・10GBase-T準拠のネットワークで安定した10Gbps接続を提供

- ・光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
- ・OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術
- ・0.1W以下の低消費電力

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	MSA準拠
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブルタイプ	パッシブ銅線ケーブル

性能

最大データ転送速度	10Gbps
インピーダンス	100 オーム
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
消費電力(W)	< 0.1 W (per end)

コネクタ

コネクタA	1 - SFP+
コネクタB	1 - SFP+

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)
湿度	35 - 60% RH

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	50.0 cm [19.7 in]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	56.0 g [2.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	17.4 cm [6.9 in]
パッケージ横	20.1 cm [7.9 in]

パッケージ高さ 1.5 cm [0.6 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 68.0 g [2.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 – SFP+ ケーブル

Warranty Information

Warranty 整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

