

SFPモジュール/Juniper製品SFP-1FE-FX互換/100BASE-FX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

製品ID: SFP1FEFXST



SFP1FEFXSTは、Juniper製SFP-1G-ZC互換のSFPトランシーバモジュールです。Juniper®ブランドのスイッチ/ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、100BASE-FX準拠100Mbps対応ネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で80kmの距離に対応します。

技術仕様:

·波長: 1310nm

·最大データ転送レート: 100Mbps

・タイプ: マルチモード

・接続タイプ: LCコネクタ

·最大転送距離: 2km

·MTBF: 1,472,572時間

·消費電力:低消費電力

·デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

この SFP

モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性















用途

製品の特長

Juniper製SFP-1FE-FXと100%互換: Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した100MbE接続機能を提供

・技術仕様:100BASE-FX | 100Mbps | マルチモード(MMF) | LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM) | 最大転送距離 2km

メーカーホスト互換性を検証: Juniper製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告

MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア		
	保証に関する方針	3 Years
	対応ブランド	Juniper
	業界標準	IEEE 802.3 100BASE-FX
性能		
	最大データ転送速度	100 Mbps
	最大伝達距離	2 km
	ファイバタイプ	マルチモード
	波長	1310 nm
	ファイバ動作モード	全二重(フルデュプレックス)
	DDM	あり
	互換性のあるネットワーク	100 Mbps
	MTBF	1,472,572時間
コネクタ		
	コネクタA	1 - SFPスロット
	コネクタB	1 - 光ファイバー LC 2芯

物理的特徵



	製品縦	65.0 mm [2.6 in]
	製品横	1.4 cm [0.6 in]
	製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
	製品重量	72.0 g [2.5 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ縦	11.2 cm [4.4 in]
	パッケージ横	9.4 cm [3.7 in]
	パッケージ高さ	3.4 cm [1.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	56.0 g [2.0 oz]
箱に含まれているもの	If the State of	4. OFPL 7
	パッケージ内容	1 - SFPトランシーバー

^{*} 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。