

Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo SFP-1G-BX40-U de Dell EMC - 1000BASE-BX-U - Fibra BiDi Ethernet Gigabit Monomodo (SMF) de 1 GbE

ID del Producto: SFP1GBX40UES



El modelo SFP1GBX40UES es un transceptor SFP upstream por fibra óptica compatible con el modelo SFP-1G-BX40-U de Dell EMC, que se puede emparejar con SFP1GBX40DES de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches MSA compatibles con 1000BASE-BX40. El módulo transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 40 km y conectividad fiable a 1 GbE a través de cableado de fibra óptica.

#### Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1310 nm Tx / 1490 nm Rx, 1310 nm Tx / 1490 nm Rx
  - Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
  - Tipo: monomodo
  - Tipo de conexión: Conector de LC
  - Distancia máxima de transferencia: 40 km
  - MTBF: 3.713.222 horas
  - Consumo energético: < 1,6 W
  - DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- 100% compatibilidad con el modelo SFP-1G-BX40-U de Dell EMC garantizada
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Se empareja con SFP1GBX40DES
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo energético de menos de < 1.6 W

---

#### Hardware

Política de Garantía      Lifetime

Compatible Brand      Dell EMC

Estándares Industriales IEEE 802.3 1000BASE-BX40

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima      1,25 Gbps

Distancia Máxima de Transferencia      40 km (24.8 mi)

Tipo de Fibra      Monomodo

Longitud de Onda      1310nmTx/1490nmRx

1310nmTx/1490nmRx

Modo de Operación de Fibra      Full-Duplex

DDM	Sí
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
MTBF	3,713,222 hours
Consumo de Energía	< 1.6W

---

**Características Físicas**

Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	1.1 oz [30 g]

---

**Información de la Caja**

Longitud de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
Ancho de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50 g]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - SFP Transceiver
---------------------	---------------------

---

**Información Acerca de la Garantía**

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

