

SFP-1GE-FE-E-T-kompatibles SFP-Transceiver Module von Juniper - 10/100 / 1000Base-T

Produkt-ID: SFP1GEFEETST



Das SFP1GEFEETST ist ein Juniper SFP-1GE-FE-E-T-kompatibles Kupfer-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Juniper-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Kupferkabel für 10/100/1000BASE-T-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100m.

Technische Daten:

- Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
- Typ: Kupfer
- Verbindungstyp: RJ-45
- Maximale Übertragungsentfernung: 100 m
- MTBF: 46553371 Stunden
- Stromverbrauch: Geringer Stromverbrauch
- DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Nein

Dieses SFP-Kupfermodul ist Hot-Swappable, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktanschlusskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- 100 % Kompatibilität mit Juniper SFP-1GE-FE-E-T garantiert
- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Industrienormen	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T

Leistung

Max. Datenübertragungsr	1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung	100 m (328 ft)
Faseroptiktyp	Kupfer
Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
DDM	Nein
Kompatible Netzwerke	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	4.655.371 Stunden



Physische
Eigenschaften

Produktlänge	2.6 in [65.0 mm]
Produktbreite	0.6 in [14 mm]
Produkthöhe	0.5 in [12 mm]
Produktgewicht	2.5 oz [72 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length	9.1 in [23 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.8 oz [80 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	SFP-Transceiver
--------------------	-----------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

