

Cavo SFP-H10GB-CU1M Compatibile Cisco SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) - Cavo Passivo Twinax ad attacco diretto - 1m

ID prodotto: SFPCMM1M



Il prodotto SFPCMM1M è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Cisco, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Utilizzabile per le applicazioni 10Gb Ethernet e Fiber Channel
- Connessioni in rack point-to-point e switch di rete/server tra rack (Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), server di archiviazione, etc.)

Caratteristiche

- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Compatibilità garantita al 100% con Cisco SFP-H10GB-CU1M
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 0,5 W
- Con funzione hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Impedenza	100 Ohm
Reti compatibili	10 Gbps
Consumo energetico	< 0.5 W

Connettore/i

Connettore A	SFP+
Connettore B	SFP+

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [14.0 mm]



Altezza prodotto 0.5 in [12.0 mm]

Peso prodotto 2.6 oz [74.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.7 in [18.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 2.9 oz [83.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione Cavo Twinax Ethernet 10 Gigabit (10GbE) SFP+ 1 m

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

