

Cisco-kompatibel passiv SFP+ 10-Gigabit Ethernet-twinaxkabel för direktanslutning (10 GbE) - 1 m

Produkt ID: SFPCMM1M



SFPCMM1M är en Cisco SFP-H10GB-CU1M -kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). SFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Använd med 10Gb Ethernet och fiberkanaler
- Nätverksswitch/serveranslutningar för punkt-till-punkt till samma hylla eller till andra hyllor (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), lagringsserverar m.m.)

## Funktioner

- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-H10GB-CU1M garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
- Hot-swappable

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Prestanda

Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 0.5 W

---

### Kontakt(er)

Connector A	SFP+
Connector B	SFP+

---

### Miljö

Drifttemperatur	0&degC to 70&degC
Förvaringstemperatur	-40&degC to 80&degC

---

### Utseende

Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.6 in [14.0 mm]



Produkt höjd	0.5 in [12.0 mm]
Produkt vikt	2.6 oz [74.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.9 oz [83.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1m SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Twinax Cable
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

