

Cisco SFP-H10GB-CU2M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Direktanschlussskabel Twinax - 2 m

Produkt-ID: SFPCMM2M



Das SFPCMM2M ist ein Cisco-H10GB-CU2M kompatibles SFP+-Kupfer-Direktverbindungskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.

Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses Low-Power-SFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkschwitches oder Server.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwendung bei 10-Gbit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen

- Point-to-Point-Netzwerkswitch-/Serververbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen Racks (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), Storage Servers usw.)

Merkmale

- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco Geräten
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 5 W

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Impedanz	100 Ohm
Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
Stromverbrauch	< 0.5 W

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SFP+
Steckverbinder B	1 - SFP+

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C
Lagertemperatur	-40°C to 80°C

Physische Eigenschaften

Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
--------------	----------------

	Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
	Produktgewicht	3.6 oz [103.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	5.7 in [14.5 cm]
	Paketbreite	7.8 in [19.7 cm]
	Pakethöhe	0.8 in [2.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [106.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2m SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Twinax Kabel
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.