

Cisco SFP-H10GB-CU2M Compatibile SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Cavo Passivo Twinax ad attacco diretto - 2 m

Product ID: SFPCMM2M



Il prodotto SFPCMM2M è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Cisco, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiami di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilizzabile per le applicazioni 10Gb Ethernet e Fiber Channel
- Connessioni in rack point-to-point e switch di rete/server tra rack (Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), server di archiviazione, etc.)

Features

- Compatibilità garantita del 100% con le apparecchiature Cisco
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 0,5 W
- Con funzione hot-swap
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Impedenza	100 Ohm
	Reti compatibili	10 Gbps
	Consumo energetico	< 0.5 W
Connettore/i	Connettore A	SFP+
	Connettore B	SFP+
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C
Caratteristiche fisiche	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
	Larghezza prodotto	0.6 in [14.000 mm]
	Altezza prodotto	0.5 in [12.000 mm]
	Peso prodotto	3.6 oz [103.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.6 in [14.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	4.0 oz [112.000 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo Twinax Ethernet 10 Gigabit (10GbE) SFP+ 2 m

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

