

Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel SFP+ - 10GbE - DAC Twinax kabel passief - 3 m

Productcode: SFPCMM3M



De SFPCMM3M is een Cisco compatibele, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen SFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze SFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet- en Fiber Channel-applicaties
- Punt-naar-punt-netwerkschakelaar-/serververbindingen in 1 of meerdere rekken (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), opslagservers etc.)

## Eigenschappen

- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- 0,05 mm<sup>2</sup>, 100 ohm impedantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W
- Hot-swappable

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Prestaties

Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	10 Gbps
Vermogensopname	< 0.5 W

---

### Connector(en)

Connector A	SFP+
Connector B	SFP+

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0&degC to 70&degC
Opslagtemperatuur	-40&degC to 80&degC

---

### Fysieke eigenschappen

Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.6 in [14.0 mm]



Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	4.6 oz [131.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.9 oz [140.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3 m SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) Twinax-kabel
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

