

Cisco SFP-H10GB-CU5M kompatibel SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE)  
Direktanschlusskabel Twinax - 5 m

Produkt-ID: SFPCMM5M



Das SFPCMM5M ist ein Cisco-SFP-H10GB-CU5M kompatibles SFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.

Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses Low-Power-SFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkschwitches oder Server.

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktanschlusskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Verwendung bei 10-Gbit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen
- Point-to-Point-Netzwerkswitch-/Serververbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen Racks

(Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), Storage Servers usw.)

## Merkmale

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco Geräten
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 5 W
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Leistung

Impedanz	100 Ohm
Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
Stromverbrauch	< 0.5 W

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	SFP+
Steckverbinder B	SFP+

---

### Umwelt

Betriebstemperatur	0&degC to 70&degC
Lagertemperatur	-40&degC to 80&degC

---

### Physische Eigenschaften

Produktlänge	16.4 ft [5.0 m]
Produktbreite	0.6 in [14.0 mm]



Produkthöhe	0.5 in [12.0 mm]
Produktgewicht	11.0 oz [311.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.6 oz [328.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	5m SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Twinax Kabel
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

